

# Cable Spool



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Cut to length as needed

Pre-stretched restraint cable

Certified chemically compatible with CPVC piping systems

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Pregalvanized;Painted

**Material:** Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Brace Size	Diameter	Cable Length	UL Listed Load	Color
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Red
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	White

Număr de catalog	Article Number	Brace Size	Diameter	Cable Length	UL Listed Load	Color
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blue

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Cable is powder coated.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.™ “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

