

## Contrașpanou izolat, AMI



Acesta este un contrașpanou ușor de prelucrat, care va preveni contactul nedorit dintre componentele electrice și pereții dulapului.

### CARACTERISTICI

---

Descriere: Contrașpanou izolat pentru cofrete cu montaj mural. Folosind accesoriul AMG, contrașpanoul poate fi reglat pe adâncime. Acest accesoriu nu este compatibil cu gama de dulapuri AFS, vă rugăm să consultați catalogul de piese de schimb și înlocuitoare.

Material: Bachelită.

Cantitate pachet: 1 buc.

## SPECIFICAȚII

**Thickness:** 4mm  
**Material:** Bakelite  
**Color:** Black  
**Finish:** Smooth

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Oțel Zincat
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Oțel Zincat
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Oțel Zincat
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Oțel Zincat
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Oțel Zincat
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Oțel Zincat
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Oțel Zincat
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Oțel Zincat
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Oțel Zincat
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Oțel Zincat
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Oțel Zincat
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Oțel Zincat
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Oțel Zincat
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Oțel Zincat
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Oțel Zincat
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Oțel Zincat
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Oțel Zincat
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Oțel Zincat
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Oțel Zincat
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Oțel Zincat

Table 2/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Enclosure Material
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Oțel Zincat
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Oțel Zincat
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Oțel Zincat
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Oțel Zincat
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Oțel Zincat
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Oțel Zincat

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

---

Nepotrivit pentru AFS.

## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**