

19-tums monteringsats M6

Data Solutions



För standardjordning använd en jordmutter och bricka på minst en fästpunkt.

När 19-tums monteringsats används med ledande 19-tums panelfäste behövs inga jordade korgmuttrar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteringsatser för montering av 19-tums komponenter i ett skåp

För montering av frontpaneler, fördelningsfält eller andra komponenter på ramen, glidfästen eller djupbalkar med fyrkantiga urtag

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Monteringsats

Yta: Zinkpläterad

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Material	Produktfamilj	Typ
---------------	-------	-----------------------	-------------	----------	---------------	-----

21190-095		4	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-213		4	M6	Stål		Monteringssats
21120-196	16mm	4	M6	Stål		Monteringssats, Jordad
21100-435		8	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-199	13mm	100	M6	Stål		Monteringssats, Jordad
21120-198	16mm	50	M6	Stål		Monteringssats, Jordad
21120-197	16mm	32	M6	Stål		Monteringssats, Jordad
21190-435		32	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Utomhus	Monteringssats

21101-810		100	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21101-809		50	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Utomhus	Monteringssats
21120-215		32	M6	Stål		Monteringssats
21120-214		50	M6	Stål		Monteringssats
21120-216		100	M6	Stål		Monteringssats

Table 2/2

Katalognummer	Fungerar med	Certifieringar
21190-095	19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS
21120-213	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-196	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS
21120-199	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19" Indoor Cabinets, 19-tums utomhusskåp	RoHS

Katalognummer	Fungerar med	Certifieringar
21101-810	19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS
21101-809	19-tums lådor, 19-tums väggmontering, 19-tums inomhusskåp, 19-tums utomhusskåp	RoHS
21120-215	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE