

C-klämman med flera funktioner



DESIGN

Flerfunktionsbalkklämman

Används med kabel-, slang- eller rörklämman eller fyrkantbricka för flerfunktions C-klämman

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Hålstorlek (HS)
C20HD	336100	1511330	Stål	Varmförzinkat	4 - 20 mm	14 mm
C20S4	336130	1511106	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm
C45HD	336120	1511332	Stål	Varmförzinkat	30 - 44 mm	14 mm
C45S4	336150	1511108	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm
C30S4	336140	1511107	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm
C30HD	336110	1511331	Stål	Varmförzinkat	17 - 30 mm	14 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning
C20HD	336100	1511330	6	25mm	3 N·m	1100N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning
C20S4	336130	1511106	6	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	1511332	8	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	1511108	8	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	1511107	8	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	1511331	8	30mm	3 N·m	1100N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

