

19-tums frontpanel, ventilerad

Data Solutions

Ventilerade frontpaneler tillåter värmeavledning genom hålen.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ventilerade frontpaneler (aluminium) möjliggör värmeavledning

SPECIFIKATIONER

Rackbredd:	95HP
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Montage	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish
30118-962	1U	Pulverlackerad	Skruvas på front	1	Lackad	Lackad
30702-047	1U	Anodiserad	Skruvas på front	1	Anodiserad	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Yta	Montage	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish
30702-056	1U	Pulverlackerad	Skrivas på front	1	Lackad	Lackad
30702-044	1U	Anodiserad	Skrivas på front	1	Rå	Ledande
30118-963	2U	Anodiserad	Skrivas på front	1	Lackad	Lackad
30702-048	2U	Anodiserad	Skrivas på front	1	Anodiserad	Anodiserad
30702-057	2U	Pulverlackerad	Skrivas på front	1	Lackad	Lackad
30118-964	3U	Pulverlackerad	Skrivas på front	1	Lackad	Lackad
30702-058	3U	Pulverlackerad	Skrivas på front	1	Lackad	Lackad
30702-046	3U	Anodiserad	Skrivas på front	1	Rå	Rå
30702-045	2U	Anodiserad	Skrivas på front	1	Rå	Rå
30702-049	3U	Anodiserad	Skrivas på front	1	Anodiserad	Anodiserad

Table 2/2


Katalognummer	Behandlade kanter	Färgkod	EMC-skydd	Höjd (H)	Typ	Bredd (W)
30118-962		RAL 7021	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-047	Ja		Nej	43.6mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-056		RAL 7035	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-044			Nej	43.6mm	19-tums frontpanel	483mm
30118-963		RAL 7021	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-048	Ja		Nej	88.1mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-057		RAL 7035	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel	483mm
30118-964		RAL 7021	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel	483mm

Katalognummer	Behandlade kanter	Färgkod	EMC-skydd	Höjd (H)	Typ	Bredd (W)
30702-058		RAL 7035	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-046			Nej	132.5mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-045			Nej	88.1mm	19-tums frontpanel	483mm
30702-049	Ja		Nej	132.5mm	19-tums frontpanel	483mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE