We connect and protect

Kabel till kabel, XA, 4/0 Koncentrisk, 13,4 mm Conductor 1 OD, K blixtledare, 16 mm Conductor 2 OD

Data Solutions

KATALOGNUMMER

XAC2Q8K



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

CERTIFIERINGAR

DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans
Ger en molekylär förbindning
nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
Anslutningar kan kontrolleras visuellt

PRODUKTATTRIBUT

Formserie: XA Mold Family
Ledare 1: 4/0, koncentrisk
Ledare 1 ytterdiameter, nominell: 13.41mm
Ledare 2: K belysningsledare
Ledare 2 ytterdiameter, nominell: 16mm
Formdelning: Horisontell
Splitsad degel: Nej
Slitplattor: Nej
Endast form: Nej
Svetsmaterial: 250 eller 250PLUSF20, säljs separat
Handtagsklämma: L160, säljs separat
Formtätning: T403, säljs separat
Prisknapp: C
Lätt att använda: Föredragen

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Ledningskod 1	
XX	Ledarkod 2	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.