


# Utomhus modulärt VENTILATIONSSKÅP med dubbeldörr, fläkt, 1530H 29 U, 1300W 630D

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

10149-337



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften. Modulär konstruktion möjliggör flera konfigurationer i storlek och funktion tillsammans med flera kylningsalternativ.

### CERTIFIERINGAR



## DESIGN

---

Aluminiumprofilram med avtagbar, dubbelväggig beklädnad

IP 55 eller NEMA 12~

Dubbla väggar

Omfattande sortiment av 19-tums skåptillbehör

Åtkomst till skåpet framifrån, alla sidor är möjliga på begäran

100 mm hög sockel, 200 och 300 mm möjligt

Topplöck med galler, kan uppgraderas med fläktar eller A/C-enhet

RAL 7035 pulverlackering, andra färger på begäran

## PRODUKTATTRIBUT

---

Produkttyp: Utomhusskåp

Produktfamilj: Modulär

Rackhöjd: 29U

Höjd: 1530mm

Bredd: 1300mm

Djup: 630mm

Väggtyp: Med dubbla väggar

Dörrtyp: Ventilerad; Dubbeldörr

Åtkomst: Front

Kylning: Fläktventilation

EMC-skydd: Nej

Uppfyller: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4

Antal i förpackningen: 1

Batterifack: Nej

Inbrottsskydd: RC 2

Plätering, färgkod: RAL 7035

Färg: Ljusgrå

Färgkod: RAL 7035

Antal fläktar: 2

Yta: Pulverlackerad

Rammaterial: Aluminium

Material: Aluminium; Stål

Sockelhöjd: 100mm

Kapslingsklass: IP55

Monteringskonfiguration: 19-tums stolpar

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Höjdmått är utan sockel.

QW = specifik värmeavledningskapacitet enligt ETSI en 300 019-1-4.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**