

# Intelligent iPDU, EN6808, 400 V AC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EN6808**



Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil

### DESIGN

Enlogic EN6xxx intelligenta strömfördelningsenheter övervakar ineffekt och effekt för varje enskilt uttag och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktöglös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

### PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (12) C13; (12) C19

Antal uttag: 24

Färg: Svart

Krets brytare: 16 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Ja

Antal krets brytare: 6

Märkeffekt: 22,0 kVA

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Max. ineffekt: 22,0 kVA

Ingångsspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Strömbrytare ingår: Ja

Nominell spänning: 415V

Utgångsspänning: 230VAC

Kontakttyp: IEC 60309 532P6 (IP44)

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Löstagbar ingångskabel: Nej

Rackenheter: 0U

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Mätningstyp: Utlopp

Höjd: 1780mm

Bredd: 52mm

Djup: 53mm

Vikt: 10.22kg

Antal i förpackningen: 1

Längd på ingångskabel: 3m

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**