

# LED-lampor för skåp

## Data Solutions



Kapslingslampan ger en kompakt och flexibel lösning och erbjuder snabb, enkel montering och installation. För flexibel montering kan LED-lampan fästas på kapslingen med skruvar eller snabbt fästas på plana stålytor med valfria magnetiska satser. En rörelsesensor är också tillgänglig.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Lamporna kan enkelt monteras vertikalt eller horisontellt.

Enkel kabeldragning baserad på ett plug-and-play-system.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

### SPECIFIKATIONER

**Produkttyp:** Ljus

Table 1/2

Katalognummer	Tillbehörstyp	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg	Yta	Typ
57274	Belysning	IP20	1	Svart	Jämn matt	Cabinet Light, Kopplingsplint
57275	Belysning	IP20	2		Jämn matt	Cabinet Light, Magnet
60130-114	Belysning	IP20	1		Jämn	Anslutningskabel

Katalognummer	Tillbehörstyp	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg	Yta	Typ
57265	Belysning	IP20	1	Svart	Jämn matt	Cabinet Light
57272	Belysning	IP20	1	Svart	Jämn	Anslutningskabel
57273	Belysning	IP20	1	Svart	Jämn	Anslutningskabel

Table 2/2

Katalognummer	Anslutningstyp	Uteffekt för belysning	Nominell ström	Vikt	Certifieringar
57274	Inmatning, Trågdragnig, Tvåpolig		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Inmatning, Trågdragnig, Tvåpolig		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Inmatning, Trågdragnig, Tvåpolig	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Inmatning, Trågdragnig, Tvåpolig		10A	0.3kg	RoHS
57273	Inmatning, Trågdragnig, Tvåpolig		10A	0.3kg	RoHS

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**