

Sidopaneler, SPM



Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Enkel enmansmontering på MC skåp. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare. Kan ersättas med gaveldörr DNS.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	1.5mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålblåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
SPM2206R5	2517329	2200mm	19mm	600mm	Stålblåt
SPM2004R5	2517325	2000mm	19mm	400mm	Stålblåt
SPM1810R5		1800mm	19mm	1000mm	Stålblåt
SPM1808R5	2503551	1800mm	19mm	800mm	Stålblåt
SPM1205R5	2508354	1200mm	19mm	500mm	Stålblåt
SPM2006R5	2517327	2000mm	19mm	600mm	Stålblåt
SPM2005R5	2517326	2000mm	19mm	500mm	Stålblåt
SPM2008R5	2517328	2000mm	19mm	800mm	Stålblåt
SPM1605R5	2508357	1600mm	19mm	500mm	Stålblåt
SPM1806R5	2517332	1800mm	19mm	600mm	Stålblåt
SPM2210R5		2200mm	19mm	1000mm	Stålblåt
SPM2208R5	2517330	2200mm	19mm	800mm	Stålblåt
SPM1606R5	2517322	1600mm	19mm	600mm	Stålblåt
SPM1804R5	2517323	1800mm	19mm	400mm	Stålblåt
SPM2010R5	2503552	2000mm	19mm	1000mm	Stålblåt
SPM1805R5	2517324	1800mm	19mm	500mm	Stålblåt
SPM1106R5		1100mm	19mm	600mm	Stålblåt
SPM1406R5	2508356	1400mm	19mm	600mm	Stålblåt
SPM1405R5	2508355	1400mm	19mm	500mm	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE