

Sats med korgmuttrar



Korgmuttrar möjliggör ett urval av mutter- och bultstorlekar och är enkla att byta ut till skillnad från förgängade hål. Cage muttrar är lätta att använda på material som är för tunna eller mjuka för att gängas.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering av delar som kräver en gängstorlek på M4 eller M5

För standardjordning använd en jordmutter och bricka på minst en fästpunkt

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Mutter

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj	Typ	Fungerar med
21120-127	Zinkpläterad	10	M4		Korgmutter, Jordad	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Katalognummer	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj	Typ	Fungerar med
21120-129	Zinkpläterad	10	M5		Korgmutter, Jordad	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-131	Zinkpläterad	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Korgmutter, Jordad	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	Zinkpläterad	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Korgmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	Zinkpläterad	50	M4		Korgmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	Zinkpläterad	50	M5		Korgmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-216	Zinkpläterad	100	M5		Korgmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	Zinkpläterad	100	M5		Korgmutter, Jordad	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-132	Zinkpläterad	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Korgmutter, Jordad	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Katalognummer	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj	Typ	Fungerar med
21120-128	Zinkpläterad	100	M4		Korgmutter, Jordad	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-004	Zinkpläterad	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Korgmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-002	Zinkpläterad	100	M4		Korgmutter	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE