


Snabbkoppling



1/4 vridlås med definierat stopp.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

1/4 vridlås med definierat stopp

Identifiering av låsläge på grund av spårläge

Vibrations- och skaksäker

Antal 100 st.

SPECIFIKATIONER

Fungerar med:	Frontpaneler
Produkttyp:	Beslagsats
Yta:	Förtennad
Material:	Stål; Zinklegering; Termoplast

Table 1/2

Katalognummer	Färg	Antal i förpackningen	Färgkod	Djup	Höjd	Bredd
21101-850	Jet Black	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm
21101-847	Pebble Grey	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm
21101-849	Pebble Grey	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm

Katalognummer	Färg	Antal i förpackningen	Färgkod	Djup	Höjd	Bredd
21101-848	Jet Black	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm

Table 2/2

Katalognummer	Fästelementstyp
21101-850	Räfflad, Slitsat huvud
21101-847	Slitsat huvud
21101-849	Räfflad, Slitsat huvud
21101-848	Slitsat huvud

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Quick?release fästen: Montering utan gängade insatser.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE