

# Intelligent iPDU, EN2350, 230 V AC, 1-PH, 32 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

## EN2350



Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil

### DESIGN

---

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ingångseffekten för hela PDU och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktygslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 230 V AC, 1-fas

C13-, C19-uttag

### PRODUKTATTRIBUT

---

Produktfamilj: Enlogic

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagslist

Uttagstyp: (20) C13/C15; (20) C13/C15/C19/C21

Antal uttag: 40

Färg: Svart

Kretsbrytare: 20 A, enpolig, Hy-Mag

Växlande uttag: Ja

Antal kretsbrytare: 2

Märkeffekt: 7,4 kVA

Längd på ingångskabel: 3m

Placering av ingångskabel: Toppmatad

Ingångsspänning: 200 – 240V

Fas: 1 PH

Max. ineffekt: 7,44 kVA

Nominell spänning: 230V

Strömbrytare ingår: Ja

Utgångsspänning: 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Kontakttyp: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Mätningstyp: Ingång

Material: Stål

Yta: Pulverlackerad

Höjd: 1490mm

Bredd: 56mm

Djup: 75mm

Vikt: 9.12kg

Antal i förpackningen: 1

Avbrottsspänning: 5kAIC

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**