

# Utagsplint, UTE

## Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

230 V, 16 A.

I enlighet med NFC 61-303

Utagslist med UTE-uttag

Monteringshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

### SPECIFIKATIONER

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Färg:** Grå

**Produkttyp:** Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1
60110-222	UTE	12	Nej	230V		1
60110-221	UTE	9	Nej	230V		1
60110-267	UTE	6	Nej	230V	Transientskydd, Nätskyddsfilter	1
60110-223	UTE	15	Nej	230V		1
60110-224	UTE	19	Nej	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-231	UTE	6	Nej	230V	Felströmsskydd, Överströmsskydd	1
60110-227	UTE	8	Nej	230V	Transientskydd	1
60110-228	UTE	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-220	UTE	4	Nej	230V		1
60110-230	UTE	6	Nej	230V	Felströmsskydd	1
60110-229	UTE	7	Nej	230V	Nätskyddsfilter	1

Table 2/2

Katalognummer	Djup	Yta	Längd
60110-226	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-222	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-221	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-267	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-223	44mm	Anodiserad	1202mm
60110-224	44mm	Anodiserad	1753mm
60110-225	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-231	88mm	Anodiserad	438.5mm
60110-227	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-228	75mm	Anodiserad	438.5mm
60110-220	44mm	Anodiserad	210mm
60110-230	88mm	Anodiserad	438.5mm
60110-229	44mm	Anodiserad	438.5mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**