

# 19-tums kabelkanal

19-tums enhet för enkel och effektiv kabelhantering (kabelkanal).



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

19 tums frontpanel för kabeldragning

## SPECIFIKATIONER

**Tillbehörstyp:** Frontpanel  
**Produkttyp:** Frontpanel  
**Material:** Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Montage	Antal i förpackningen	Främre finish	Bakre finish	Färgkod
20118-734	1U	Skruvas på front	1	Lackad	Lackad	RAL 7035
20118-767	1U	Skruvas på front	1	Lackad	Lackad	RAL 7021
20118-736	2U	Skruvas på front	1	Lackad	Lackad	RAL 7035
20118-768	2U	Skruvas på front	1	Anodiserad	Ledande	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Djup	EMC-skydd	Yta	Höjd	Rackbredd	Typ
20118-734	1.5mm	Nej	Pulverlackerad	43.6mm	95HP	19-tums frontpanel
20118-767	1.5mm	Nej	Pulverlackerad	43.6mm	95HP	19-tums frontpanel
20118-736	1.5mm	Nej	Pulverlackerad	88.1mm	95HP	19-tums frontpanel
20118-768	1.5mm	Nej	Pulverlackerad	88.1mm	95HP	19-tums frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredd
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**