


Din-skena

En din-skena är en vanlig metallskena som ofta används för montering av strömbrytare och industriell styrutrustning inuti utrustningsrack.



DESIGN

Förskurna längder och med perforeringar

Stål med elektrogalvaniserad finish

Följ: EN 60715-standarder

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: DIN-skena

Table 1/2

| Katalognummer | Material | Höjd | Längd | Yta | Antal i förpackningen | Djup |
|---------------|----------|------|-------|--------------|-----------------------|-------|
| 20118-879 | Stål | 35mm | 175mm | Zinkpläterad | 4 | 7.5mm |
| 20118-874 | Stål | 35mm | 275mm | Zinkpläterad | 4 | 15mm |
| 20118-872 | Stål | 35mm | 125mm | Zinkpläterad | 4 | 15mm |
| 20118-883 | Stål | 35mm | 575mm | Zinkpläterad | 4 | 7.5mm |
| 20118-875 | Stål | 35mm | 375mm | Zinkpläterad | 4 | 15mm |
| 20118-878 | Stål | 35mm | 125mm | Zinkpläterad | 4 | 7.5mm |
| 20118-880 | Stål | 35mm | 275mm | Zinkpläterad | 4 | 7.5mm |
| 20118-877 | Stål | 35mm | 575mm | Zinkpläterad | 4 | 15mm |
| 20118-882 | Stål | 35mm | 475mm | Zinkpläterad | 4 | 7.5mm |
| 20118-873 | Stål | 35mm | 175mm | Zinkpläterad | 4 | 15mm |
| 20118-881 | Stål | 35mm | 375mm | Zinkpläterad | 4 | 7.5mm |

| Katalognummer | Material | Höjd | Längd | Yta | Antal i förpackningen | Djup |
|---------------|----------|------|-------|--------------|-----------------------|-------|
| 20118-876 | Stål | 35mm | 475mm | Zinkpläterad | 4 | 15mm |
| 20118-893 | Stål | 35mm | 375mm | Zinkpläterad | 10 | 7.5mm |
| 20118-892 | Stål | 35mm | 275mm | Zinkpläterad | 10 | 7.5mm |
| 20118-891 | Stål | 35mm | 175mm | Zinkpläterad | 10 | 7.5mm |
| 20118-890 | Stål | 35mm | 125mm | Zinkpläterad | 10 | 7.5mm |
| 20118-895 | Stål | 35mm | 575mm | Zinkpläterad | 10 | 7.5mm |
| 20118-894 | Stål | 35mm | 475mm | Zinkpläterad | 10 | 7.5mm |
| 20118-889 | Stål | 35mm | 575mm | Zinkpläterad | 10 | 15mm |
| 20118-887 | Stål | 35mm | 375mm | Zinkpläterad | 10 | 15mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Material | Höjd | Längd | Yta | Antal i förpackningen | Djup |
|---------------|----------|------|-------|--------------|-----------------------|------|
| 20118-885 | Stål | 35mm | 175mm | Zinkpläterad | 10 | 15mm |
| 20118-886 | Stål | 35mm | 275mm | Zinkpläterad | 10 | 15mm |
| 20118-884 | Stål | 35mm | 125mm | Zinkpläterad | 10 | 15mm |
| 20118-888 | Stål | 35mm | 475mm | Zinkpläterad | 10 | 15mm |

Table 1/2

| Katalognummer | Bredd |
|---------------|-------|
| 20118-879 | 175mm |
| 20118-874 | 275mm |
| 20118-872 | 125mm |
| 20118-883 | 575mm |
| 20118-875 | 375mm |
| 20118-878 | 125mm |
| 20118-880 | 275mm |
| 20118-877 | 575mm |
| 20118-882 | 475mm |
| 20118-873 | 175mm |
| 20118-881 | 375mm |
| 20118-876 | 475mm |
| 20118-893 | 375mm |
| 20118-892 | 275mm |
| 20118-891 | 175mm |

| Katalognummer | Bredd |
|---------------|-------|
| 20118-890 | 125mm |
| 20118-895 | 575mm |
| 20118-894 | 475mm |
| 20118-889 | 575mm |
| 20118-887 | 375mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Bredd |
|---------------|-------|
| 20118-885 | 175mm |
| 20118-886 | 275mm |
| 20118-884 | 125mm |
| 20118-888 | 475mm |

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE