

# Uttagsplint, Schweiz

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med schweiziska uttag.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

230 V, 10 A.

I enlighet med SEV.IEC 60884

Anslutningskabel 2 m med kontakt av schweizisk version

Sockellister schweizisk version

Installationshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

## SPECIFIKATIONER

<b>Längd:</b>	438.5mm
<b>Material:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Färg:</b>	Grå
<b>Produkttyp:</b>	Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Antal i förpackningen	Djup
---------------	-----------	-------------	----------------	--------------	-----------------------	------

60110-453	Schweizisk	10	Nej	230V	1	44mm
60110-454	Schweizisk	9	Ja	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Yta
60110-453	Anodiserad
60110-454	Anodiserad

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**