

# Fackets handtag

Brickans handtag kan klämmas fast i ett utsnitt i sidopanelen på ett fodral. 2 storlekar tillgängliga.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Statisk lastkapacitet 30 kg/par.

Sidoplåtens tjocklek min. 1,0 mm

## SPECIFIKATIONER

<b>Statisk belastning:</b>	30kg
<b>Färg:</b>	Svart
<b>Fungerar med:</b>	Lådor
<b>Produktfamilj:</b>	RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
<b>Produkttyp:</b>	Handtag
<b>Material:</b>	Polykarbonat
<b>Typ:</b>	Statisk

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Brandklassning
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Brickhandtag	UL® 94V-0
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Brickhandtag	UL® 94V-0

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**