

FleXbus IP55 Leitereinführungen, Doppel Einführung, 176 mm x 157 mm x 152 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCEIP55C1002



nVent ERIFLEX FleXbus IP55-Leitungseinführungen können für die Schaltanlagen- und/oder Stromversorgungsabdeckung verwendet werden, um eine Installation auf IP55-Niveau zu verbessern. Schützen Sie die nVent ERIFLEX FleXbus-Leiterisolierung vor scharfen Kanten der Stromversorgungs- oder Schaltschrankabdeckung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Hergestellt aus weichem PVC, um jedem möglichen Leiterbiegeradius zu ermöglichen

Die Abdichtung um den Leiter erfolgt durch ein selbstschmelzendes Klebeband mit starker Haftbarkeit

Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Anpassbar an jeden nVent ERIFLEX FleXbus Leiterquerschnitt durch schneiden des Obermaterials mit herkömmlichen Schneidwerkzeugen

Hohe Säurebeständigkeit

UV-Beständigkeit

RoHS-konform

Flammhemmendes

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508143

Material: Polyvinylchlorid

Gehäuseschutzart: IP55

Typ: Doppelter Eingang

Arbeitstemperatur: -40 to 140°C

A: 176mm

B: 157mm

C: 152mm

Leitergröße: 960 mm²; 1280 mm²; 1810 mm²

Drehmoment (TQ): 2.5N·m

Stückgewicht: 1kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE