

Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 630 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TRC-630A



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Transparente Schutzhülle

Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen

Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

RoHS-konform

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 563190

Material: Kupfer; Glasfaserverstärktes Polyamid; Plexiglass

Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui): 1000

Spitzen-Kurzschlussstrom (I_{pk}): 84kA

Halte-Kurzzeitstrom (I_{cw}) 1 s: 52kA

Anzahl Anschlüsse Netzseite: 1

Anzahl Anschlüsse Lastseite: 8

Lochgröße (HS): 10mm

Gewindegröße (TS): M8

Tiefe (D): 60mm

Höhe (H): 338 – 390mm

Breite (W): 340mm

A: 290mm

Stückgewicht: 4.8kg


Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Entspricht: IEC 60439,1; IEC 61439,1; IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.