We connect and protect

Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN5850

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign

MERKMALE

- Enlogic EN5xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU und bieten Überwachung einzelner Ausgänge sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit
- Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige
- Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden
- Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung
- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)
- iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs
- Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich
- Eingangsspannung 400 VAC, 3-Phase
- C13, C19 Ausgänge

PRODUKTMERKMALE

- Produktfamilie: Enlogic
- Typ: Intelligente PDU
- Produkttyp: Buchsenleiste
- Typ Buchse: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21
- Anzahl Buchsen: 48
- Farbe: Schwarz
- Steckdosen mit Schalter: Nein
- Schutzschalter: 20 A, 1-polig, Hy-Mag

Nennleistung: 17,3 kVA Nordamerika; 22,1 kVA International

Anzahl Schutzschalter: 6

Position des Eingangskabels: Zuführung von oben

Eingangsspannung: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Nennspannung: 415V

Max. Stromeingang: 17.3 / 22.1 kVA

Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten: Nein

Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke): 30 A (24 A) Nordamerika; 32 A International

Ausgangsspannung: 208 – 230VAC

Rack-Einheiten: 0U

Steckertyp: IEC 60309 530P6/532P6

Messtyp: Auslass

Abnehmbares Eingangskabel: Nein

Material: Stahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 1780mm

Breite: 56mm

Tiefe: 75mm

Gewicht: 11.93kg

Anzahl Verpackungen: 1

Länge Eingangskabel: 1.8m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.