We connect and protect

MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN6990

The Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options and remote outlet on/off switching. Comprehensive monitoring at the input phase, circuit breaker, and individual outlet levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

MERKMALE

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.
UL 2900-1 certified for safety software cybersecurity for network-connectable products.
Dual network connectivity ports: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) and 1x (10/100 Mbps) connection/IP address
Ethernet cascading up to 64 PDUs
Each PDU can provide DC power sufficient to power network management electronics
Dual Ethernet ports for redundant network connunications
Remote connectivity through HTTP(s), iPV4 and iPV6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
Data efficient REACT framework with native mobile device support
Tool-less hot swappable Network Management Card (NMC) with Cortex A-5 for microprocessing and memory that can be installed both upright and upside down for top or bottom power inputs

The border color of the NMC display is user programmable for power source identification by PDU
The NMC supports up to 10 digital sensors for environmental and/or electronic lock monitoring
Display languages include English, Spanish, German, French, Italian, Korean, Japanese, and Chinese (simplified)

PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Enlogic
Typ: Intelligente PDU
Produkttyp: Buchsenleiste
Typ Buchse: (24) Verriegelung C13/C15; (24) Verriegelung C13/C15/C19/C21
Anzahl Buchsen: 48
Farbe: Schwarz
Steckdosen mit Schalter: Ja
Nennleistung: 57,6 kVA Nordamerika; 69 kVA International
Kabellänge: 1800mm
Schutzschalter: 20 A, 1-polig, Hy-MagA
Anzahl Schutzschalter: 16
Nennspannung: 415V
Bemessungs-Stromausgang: 230VAC
Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke): 100 A (80 A) Nordamerika; 100 A International
Rack-Einheiten: 0U
Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten: Ja
Ausgangsspannung: 208 – 230VAC
Messtyp: Auslass
Steckertyp: IEC 60309 5125P6W (IP67)
Abnehmbares Eingangskabel: Nein
Material: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Höhe: 2030mm
Breite: 85mm
Tiefe: 85mm
Gewicht: 25.3kg
Anzahl Verpackungen: 1
Länge Eingangskabel: 1.8m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.