

T-Serie Compact



Die kompakten Outdoor-Klimaanlagen der T-Serie haben eine kleine Stellfläche, sparen Platz und bieten maximale Leistung. Dank ihres schlichten Designs passen sie sich in raue Umgebungen und in den Außenbereich ein. Jedes Gerät ist mit korrosionsbeständigen Komponenten, Kompressorheizungen und Kopfdrucksteuerungen für optimale Leistung im Außenbereich ausgestattet.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

MERKMALE

Kompaktes Format, das Platz spart und dennoch maximale Leistung bietet

Modelle für 115-, 230- und 460-VAC-Stromversorgung

Outdoor-Modell mit Betriebstemperaturbereich von -40 °F/-40 °C bis 131 °F/55 °C

UL-gelistet, um den Kunden Zeit und Geld mit behördlichen Zulassungen zu sparen (einige Modelle sind UL-anerkannt)

Lackiertes, verzinktes oder Edelstahl-Blechgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen und im Außenbereich

Zuverlässiger mechanischer Thermostat auf der Gehäusesseite des Geräts

Zwei Lüfter auf der Verflüssigerseite zur Leistungsredundanz

Der reinigungsfähige, wiederverwendbare Aluminiumfilter schützt die Spulen für maximale Kühlleistung

Außen- und vollständig versenkte Montageoptionen für viele Modelle

Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage

Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung

Die Standard-Outdoor-Klimaanlagen umfassen: Thermostat, korrosionsbeständige Komponenten, Störungsschalter, Kompressorheizung, Kopfdruckregelung, Gehäuseheizung und Kältemittel R134A

Im Lieferumfang des Geräts enthaltene Befestigungsteile, Dichtungen und Bedienungsanleitung

Artikel T150116G120 ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.21mm

Table 1/3

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Installation Im Freien	Schutzart	Produktfamilie
T430616G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430816G153	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200216G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200246G401	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430816G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150116G151	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430626G159	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200216G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430626G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200226G103	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150116G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200216G155	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430616G102	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T290416G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200216G157	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T290426G161	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T290416G159	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T290426G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Installation Im Freien	Schutzart	Produktfamilie
T150116G120	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 12, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200226G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430826G108	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T531926G109	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150116G152	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T501226G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150126G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T501226G125	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200226G158	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T431026G104	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150126G104	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200246G400	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150126G120	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 12, NEMA Typ 3R	T-Serie
T431016G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T200226G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T431016G102	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		Ja	NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150116G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T430826G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie
T150126G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	Ja	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie

Table 2/3

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Nennspannung	Fernzugangskontrolle	Anzahl Phasen
T430616G150	1092mm	400mm	277mm	115V	Nein	1
T430816G153	1092mm	400mm	277mm	115V	Nein	1
T200216G100	508mm	254mm	251mm	115V	Nein	1
T200246G401	616mm	254mm	251mm	460V	Nein	1
T430816G150	1092mm	400mm	277mm	115V	Nein	1
T150116G151	400mm	191mm	160mm	115V	Nein	1
T430626G159	1092mm	400mm	277mm	230V	Nein	1
T200216G150	508mm	254mm	251mm	115V	Nein	1
T430626G150	1092mm	400mm	277mm	230V	Nein	1
T200226G103	508mm	254mm	251mm	230V	Nein	1
T150116G150	400mm	191mm	160mm	115V	Nein	1
T200216G155	508mm	254mm	251mm	115V	Nein	1
T430616G102	1092mm	400mm	277mm	115V	Nein	1
T290416G150	737mm	432mm	287mm	115V	Nein	1
T200216G157	508mm	254mm	251mm	115V	Nein	1
T290426G161	737mm	432mm	287mm	230V	Nein	1
T290416G159	737mm	432mm	287mm	115V	Nein	1
T290426G150	737mm	432mm	287mm	230V	Nein	1
T150116G120	400mm	191mm	160mm	115V	Nein	1
T200226G100	508mm	254mm	251mm	230V	Nein	1
T430826G108	1092mm	400mm	277mm	230V	Nein	1
T531926G109	1346mm	533mm	330mm	230V	Nein	1
T150116G152	400mm	191mm	160mm	115V	Nein	1
T501226G150	1270mm	483mm	281mm	230V	Nein	1
T150126G100	400mm	191mm	160mm	230V	Nein	1
T501226G125	1270mm	483mm	281mm	230V	Nein	1
T200226G158	508mm	254mm	251mm	230V	Nein	1
T431026G104	1092mm	400mm	277mm	230V	Nein	1
T150126G104	400mm	191mm	160mm	230V	Nein	1
T200246G400	616mm	254mm	251mm	460V	Nein	1
T150126G120	400mm	191mm	160mm	230V	Nein	1
T431016G150	1092mm	400mm	277mm	115V	Nein	1
T200226G150	508mm	254mm	251mm	230V	Nein	1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Nennspannung	Fernzugangskontrolle	Anzahl Phasen
T431016G102	1092mm	400mm	277mm	115V	Nein	1
T150116G100	400mm	191mm	160mm	115V	Nein	1
T430826G150	1092mm	400mm	277mm	230V	Nein	1
T150126G150	400mm	191mm	160mm	230V	Nein	1

Table 3/3

Katalognummer	Nennkapazität BTU/h	Nennleistung in Watt	Betriebstemperatur	Kältemittel	Farbcode
T430616G150	6303Btu/h	1846W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T430816G153	8100Btu/h	2374W	-40 to 55°C	R134a	
T200216G100	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T200246G401	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	
T430816G150	8100Btu/h	2374W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T150116G151	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	R134a	
T430626G159	6600Btu/h	1934W	-40 to 55°C	R134a	
T200216G150	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T430626G150	6600Btu/h	1934W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T200226G103	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	
T150116G150	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T200216G155	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	
T430616G102	6303Btu/h	1846W	-40 to 55°C	R134a	
T290416G150	4000Btu/h	1172W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T200216G157	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	
T290426G161	4000Btu/h	1172W	-40 to 55°C	R134a	
T290416G159	4000Btu/h	1172W	-40 to 55°C	R134a	
T290426G150	4000Btu/h	1172W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T150116G120	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T200226G100	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T430826G108	8200Btu/h	2403W	-40 to 55°C	R134a	
T531926G109	20400Btu/h	5978W	-40 to 55°C	R134a	
T150116G152	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	R134a	
T501226G150	12407Btu/h	3636W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T150126G100	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T501226G125	12407Btu/h	3636W	-40 to 55°C	R134a	
T200226G158	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	

Katalognummer	Nennkapazität BTU/h	Nennleistung in Watt	Betriebstemperatur	Kältemittel	Farbcode
T431026G104	10200Btu/h	2989W	-40 to 55°C	R134a	
T150126G104	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	R134a	
T200246G400	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T150126G120	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T431016G150	11000Btu/h	3224W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T200226G150	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T431016G102	11000Btu/h	3224W	-40 to 55°C	R134a	
T150116G100	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T430826G150	8200Btu/h	2403W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035
T150126G150	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	R134a	RAL 7035

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

*Die vollständigen Produktspezifikationen, Leistungskurven und Detailzeichnungen finden Sie im Spezifikationsblatt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE