

Outdoor-Comline ECL-Schrank



Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

IP 55

Wärmeableitung durch natürliche Konvektion

Einwandiger, leichter Aluminiumschrank

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium

Table 1/3

| Katalognummer | Produkttyp | Produktfamilie | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|-------|--------|-------|
| 12349-003 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 18U | 900mm | 700mm | 600mm |
| 12349-001 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 12U | 600mm | 600mm | 500mm |
| 12349-010 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 18U | 900mm | 600mm | 500mm |

| Katalognummer | Produkttyp | Produktfamilie | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|--------|-------|
| 12349-011 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 18U | 900mm | 700mm | 600mm |
| 12349-009 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 12U | 600mm | 600mm | 500mm |
| 12349-004 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 25U | 1200mm | 700mm | 600mm |
| 12349-012 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 25U | 1200mm | 700mm | 600mm |
| 12349-002 | Outdoor-Schaltschrank | Comline ECL | 18U | 900mm | 600mm | 500mm |

Table 2/3

| Katalognummer | Wandtyp | Türtyp | Zugang | Kühlung | EMV-Schirmung | Entspricht |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------------|---|
| 12349-003 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-001 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-010 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-011 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

| Katalognummer | Wandtyp | Türtyp | Zugang | Kühlung | EMV-Schirmung | Entspricht |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------------|---|
| 12349-009 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-004 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-012 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-002 | Einwandig | Einzeltür | Front | Natürliche Konvektion | Nein | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Oberfläche |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 12349-003 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-001 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-010 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-011 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-009 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-004 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-012 | 1 | Pulverbeschichtet |
| 12349-002 | 1 | Pulverbeschichtet |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE