

# Lackschutzplatte für C-Klammer



## MERKMALE

Schützt die Lackierung von Stahlträgern

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                     | Oberfläche    | Schraubendurchmesser (Sc) |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| SPPM6HD       | 336200        | Stahl                        | Feuerverzinkt | 6                         |
| SPPM6S4       | 336220        | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |               | 6                         |
| SPPM8HD       | 336210        | Stahl                        | Feuerverzinkt | 8                         |
| SPPM8S4       | 336230        | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) |               | 8                         |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei Verwendung von Lackierschutzplatten reduziert sich der Klemmbereich um ca. 3 mm und die zulässige Last muss um 20 % reduziert werden.

Schraubenspitze muss so platziert werden, dass sie den Schutzlack der Stahlträger nicht beschädigt.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

