


19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30702-058



Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium) ermöglichen eine Wärmeableitung

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Zubehörtyp: Frontplatte

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Lackiert

Farbcode: RAL 7035

Höhe (H): 132.5mm

Produkttyp: Frontplatte

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Net Weight: 0.364kg

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole patterns. The overall dimensions are 14 x 25.5. The drawing shows two sections of the plate, each with a grid of holes. The left section has a width of 52.7 and a height of 25.5. The right section has a width of 16.9 and a height of 16.9. The total width of the plate is 465, and the total height is 483. The drawing includes various dimension lines and labels (A, B, C) indicating specific measurements and hole positions.

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.