

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 400 A

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Transparente Schutzhülle

Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen

Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	TRC-400A
Artikelnummer	563180
Material	Kupfer Glasfaserverstärktes Polyamid Plexiglass

Katalognummer	TRC-400A
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	1000
Spitzen-Kurzschlussstrom (Ipk)	118kA
Halte-Kurzzeitstrom (Icw) 1 s	28kA
Anzahl Anschlüsse Netzseite	1
Anzahl Anschlüsse Lastseite	10
Gewindegröße 1 (TS1)	M6
Gewindegröße 2 (TS2)	M10
Tiefe (D)	50mm
Höhe (H)	338 – 390mm
Breite (W)	260mm
A	290mm
Stückgewicht	2.65kg
Entflammbarkeitsklasse	UL® 94V-0

Table 2/2


Katalognummer	TRC-400A
Entspricht	IEC 60439,1 IEC 61439,1 IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gewindegröße 2 repräsentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.