

T-Serie Compact



Die kompakten Outdoor-Klimaanlagen der T-Serie haben eine kleine Stellfläche, sparen Platz und bieten maximale Leistung. Dank ihres schlichten Designs passen sie sich in raue Umgebungen und in den Außenbereich ein. Jedes Gerät ist mit korrosionsbeständigen Komponenten, Kompressorheizungen und Kopfdrucksteuerungen für optimale Leistung im Außenbereich ausgestattet.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

MERKMALE

Kompaktes Format, das Platz spart und dennoch maximale Leistung bietet

Modelle für 115-, 230- und 460-VAC-Stromversorgung

Outdoor-Modell mit Betriebstemperaturbereich von -40 °F/-40 °C bis 131 °F/55 °C

UL-gelistet, um den Kunden Zeit und Geld mit behördlichen Zulassungen zu sparen (einige Modelle sind UL-anerkannt)

Lackiertes, verzinktes oder Edelstahl-Blechgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen und im Außenbereich

Zuverlässiger mechanischer Thermostat auf der Gehäusesseite des Geräts

Zwei Lüfter auf der Verflüssigerseite zur Leistungsredundanz

Der reinigungsfähige, wiederverwendbare Aluminiumfilter schützt die Spulen für maximale Kühlleistung

Außen- und vollständig versenkte Montageoptionen für viele Modelle

Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage

Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung

Die Standard-Outdoor-Klimaanlagen umfassen: Thermostat, korrosionsbeständige Komponenten, Störungsschalter, Kompressorheizung, Kopfdruckregelung, Gehäuseheizung und Kältemittel R134A

Im Lieferumfang des Geräts enthaltene Befestigungsteile, Dichtungen und Bedienungsanleitung

Artikel T150116G120 ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.21mm

Table 1/3						
Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Schutzart	Produktfamilie	Höhe
T150126G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T150126G104	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T430816G153	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T200226G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T430816G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T290416G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	737mm
T430626G159	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T150116G152	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T430626G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T150126G120	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 12, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T200246G401	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	616mm
T430616G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T200226G103	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T430616G102	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T150116G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T150116G120	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 12, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T290426G161	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	737mm
T200226G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Schutzart	Produktfamilie	Höhe
T290426G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	737mm
T290416G159	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	737mm
T200216G155	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T200216G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T531926G109	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1346mm
T501226G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	1270mm
T200216G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T501226G125	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1270mm
T200246G400	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	616mm
T431026G104	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T150116G151	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T431016G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T200226G158	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T150116G100	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T431016G102	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T150126G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	400mm
T430826G150	Baustahl	Pulverbeschichtet	Hellgrau	NEMA Typ 4, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm
T200216G157	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	508mm
T430826G108	Edelstahl 304	Gebürstet Nr. 3		NEMA Typ 4X, NEMA Typ 3R	T-Serie	1092mm

Table 2/3

Katalognummer	Breite	Tiefe	Nennspannung	Fernzugangs- kontrolle	Anzahl Phasen	Nennkapazität BTU/h
T150126G100	191mm	160mm	230V	Nein	1	900Btu/h
T150126G104	191mm	160mm	230V	Nein	1	900Btu/h
T430816G153	400mm	277mm	115V	Nein	1	8100Btu/h
T200226G100	254mm	251mm	230V	Nein	1	2000Btu/h
T430816G150	400mm	277mm	115V	Nein	1	8100Btu/h
T290416G150	432mm	287mm	115V	Nein	1	4000Btu/h
T430626G159	400mm	277mm	230V	Nein	1	6600Btu/h
T150116G152	191mm	160mm	115V	Nein	1	800Btu/h
T430626G150	400mm	277mm	230V	Nein	1	6600Btu/h
T150126G120	191mm	160mm	230V	Nein	1	900Btu/h
T200246G401	254mm	251mm	460V	Nein	1	2000Btu/h
T430616G150	400mm	277mm	115V	Nein	1	6303Btu/h
T200226G103	254mm	251mm	230V	Nein	1	2000Btu/h
T430616G102	400mm	277mm	115V	Nein	1	6303Btu/h
T150116G150	191mm	160mm	115V	Nein	1	800Btu/h
T150116G120	191mm	160mm	115V	Nein	1	800Btu/h
T290426G161	432mm	287mm	230V	Nein	1	4000Btu/h
T200226G150	254mm	251mm	230V	Nein	1	2000Btu/h
T290426G150	432mm	287mm	230V	Nein	1	4000Btu/h
T290416G159	432mm	287mm	115V	Nein	1	4000Btu/h
T200216G155	254mm	251mm	115V	Nein	1	2000Btu/h
T200216G100	254mm	251mm	115V	Nein	1	2000Btu/h
T531926G109	533mm	330mm	230V	Nein	1	20400Btu/h
T501226G150	483mm	281mm	230V	Nein	1	12407Btu/h
T200216G150	254mm	251mm	115V	Nein	1	2000Btu/h
T501226G125	483mm	281mm	230V	Nein	1	12407Btu/h
T200246G400	254mm	251mm	460V	Nein	1	2000Btu/h
T431026G104	400mm	277mm	230V	Nein	1	10200Btu/h
T150116G151	191mm	160mm	115V	Nein	1	800Btu/h
T431016G150	400mm	277mm	115V	Nein	1	11000Btu/h
T200226G158	254mm	251mm	230V	Nein	1	2000Btu/h
T150116G100	191mm	160mm	115V	Nein	1	800Btu/h
T431016G102	400mm	277mm	115V	Nein	1	11000Btu/h

Katalognummer	Breite	Tiefe	Nennspannung	Fernzugangs- kontrolle	Anzahl Phasen	Nennkapazität BTU/h
T150126G150	191mm	160mm	230V	Nein	1	900Btu/h
T430826G150	400mm	277mm	230V	Nein	1	8200Btu/h
T200216G157	254mm	251mm	115V	Nein	1	2000Btu/h
T430826G108	400mm	277mm	230V	Nein	1	8200Btu/h

Table 3/3

Katalognummer	Nennleistung in Watt	Betriebstemperatur	Farbcode
T150126G100	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G104	264W	-40 to 55°C	
T430816G153	2374W	-40 to 55°C	
T200226G100	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430816G150	2374W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290416G150	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430626G159	1934W	-40 to 55°C	
T150116G152	235W	-40 to 55°C	
T430626G150	1934W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G120	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200246G401	586W	-40 to 55°C	
T430616G150	1846W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G103	586W	-40 to 55°C	
T430616G102	1846W	-40 to 55°C	
T150116G150	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150116G120	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290426G161	1172W	-40 to 55°C	
T200226G150	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290426G150	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290416G159	1172W	-40 to 55°C	
T200216G155	586W	-40 to 55°C	
T200216G100	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T531926G109	5978W	-40 to 55°C	
T501226G150	3636W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G150	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T501226G125	3636W	-40 to 55°C	
T200246G400	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T431026G104	2989W	-40 to 55°C	

Katalognummer	Nennleistung in Watt	Betriebstemperatur	Farbcode
T150116G151	235W	-40 to 55°C	
T431016G150	3224W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G158	586W	-40 to 55°C	
T150116G100	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T431016G102	3224W	-40 to 55°C	
T150126G150	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430826G150	2403W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G157	586W	-40 to 55°C	
T430826G108	2403W	-40 to 55°C	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

*Die vollständigen Produktspezifikationen, Leistungskurven und Detailzeichnungen finden Sie im Spezifikationsblatt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE