


Wandbefestigungswinkel, CCB



Mit diesen Halterungen kann ein schwerer Schrank an einer senkrechten Fläche befestigt werden. Bei Anwendungen, bei denen die Bodenbefestigung nicht ausreicht, verhindern sie ein Kippen des Schrankes.

MERKMALE

Beschreibung: Befestigung des Gehäuses an der Wand, mithilfe von M12-Schrauben oben am Gehäuse. Verhindert das Umkippen des Gehäuses, z. an Bord von Schiffen. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Standschränken.

Material: 3 mm Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
CCB02	63mm	66mm	68mm	Baustahl	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE