

# Derivación de potencia trenzada plana, 1200 mm<sup>2</sup>, 500 mm

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PBC1200X500**



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Ideal para la vinculación de transformador y ducto para barra colectora

Las palmas sólidas se pueden perforar para adecuarse a los diseños específicos del cliente

Conexión eléctrica extra flexible y buena resistencia a la vibración

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 564030

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Diámetro del cable: 0.15mm

Sección transversal: 1200mm<sup>2</sup>

$\Delta T$  30 K: 1982A

$\Delta T$  50 K: 2626A

Longitud (L): 500mm

A: 125mm

B: 120mm

C: 17.5mm


Coeficiente de corriente de 2 barras: 1.6

Peso por unidad: 7.16kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando se usa en paralelo, las dos derivaciones se deben separar por una distancia mínima igual al espesor de la derivación a fin de permitir que el aire las enfríe.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**