

Kit de molde Cadweld Multi, para realizar diversos tipos de soldadura.

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

KITCDMV01



CARACTERÍSTICAS

Un molde versátil produce una variedad de conexiones

Sistema autosellante patentado que previene fugas de metal de soldadura

La estructura de compresión compacta permite una fácil alineación de los conductores

Guía de instrucción sin barreras de idioma

El sistema fácil de usar termina las soldaduras en segundos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 167782

De conformidad con: EN IEC® 62561-1 conexión permanente

Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI							
Estilo del molde	Cantidad de empaquetaduras que se requieren	Tamaño máximo del conductor	Tamaño máximo del bus/terminal	Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico	Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU.	Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido							
SS	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² trenz.; n.º 4 trenzado	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² trenz.; n.º 4 trenzado	-	-	-	-	-

TF	2	25 mm ² trenz.; n.º 4 trenzado	-	-	-	-	-
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada							
RG	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
RH	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
RK	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
RD	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	-	10 mm	N.º 3	-	-
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada							
RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	N.º 3	-	-
Cinta de cobre a cinta de cobre							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero							
HA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² trenz.;1/0 trenzado	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-

CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra							
TG	2	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GT	2	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GR	2	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GT	3	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
GR	3	10 mm ² trenz.; n.º 6 trenzado	-	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra							
CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2 in - 3/4 in	12,8 - 17,3 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE