

# Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm<sup>2</sup>, 500 mm

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PBC200X500**



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Ideal para la vinculación de transformador y ducto para barra colectora

Las palmas sólidas se pueden perforar para adecuarse a los diseños específicos del cliente

Conexión eléctrica extra flexible y buena resistencia a la vibración

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 564250

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Diámetro del cable: 0.15mm

Sección transversal: 200mm<sup>2</sup>

$\Delta T$  30 K: 550A

$\Delta T$  50 K: 729A

Longitud (L): 500mm

A: 55mm

B: 50mm

C: 9mm

Coeficiente de corriente de 2 barras: 1.72

Peso por unidad: 1.2kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando se usa en paralelo, las dos derivaciones se deben separar por una distancia mínima igual al espesor de la derivación a fin de permitir que el aire las enfríe.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE