

T-Series Compact



Los aires acondicionados compactos para exteriores de la serie T proporcionan una huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible con Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad

Modelos para entrada de alimentación de 115, 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 F/-40 C a 131 F/55 C

UL listado para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con las aprobaciones de la agencia (algunos modelos UL reconocidos)

Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores

Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad

Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento

El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento

Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos

Bridas Easy-mount para una instalación sencilla

Cada unidad probada funcionalmente antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado al aire libre incluyen: Termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador del compresor, control de presión de la cabeza, calentador del recinto y refrigerante R134A

Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

El artículo T150116G120 es solo para uso interior

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.21mm

Table 1/3						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Grado de protección	Familia de productos
T290416G150	22246	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150116G120	14302	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 12, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200216G150	22245	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150126G120	14303	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 12, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200246G400	23282	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200246G401	24304	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200216G155	25174	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150116G150	22243	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150126G104	22148	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200226G158	23278	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200216G100	16294	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200216G157	22514	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150116G100	16391	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150116G151	22492	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150116G152	22493	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T431026G150	23138	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150126G150	22498	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200226G100	16295	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Grado de protección	Familia de productos
T200226G103	23273	Acero inoxidable 304	Cepillado #3		NEMA Tipo 4X, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T200226G150	23134	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T
T150126G100	16392	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	NEMA tipo 4, NEMA Tipo 3R.	Serie T

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
T290416G150	22246	737mm	432mm	287mm	115V	No
T150116G120	14302	400mm	191mm	160mm	115V	No
T200216G150	22245	508mm	254mm	251mm	115V	No
T150126G120	14303	400mm	191mm	160mm	230V	No
T200246G400	23282	616mm	254mm	251mm	460V	No
T200246G401	24304	616mm	254mm	251mm	460V	No
T200216G155	25174	508mm	254mm	251mm	115V	No
T150116G150	22243	400mm	191mm	160mm	115V	No
T150126G104	22148	400mm	191mm	160mm	230V	No
T200226G158	23278	508mm	254mm	251mm	230V	No
T200216G100	16294	508mm	254mm	251mm	115V	No
T200216G157	22514	508mm	254mm	251mm	115V	No
T150116G100	16391	400mm	191mm	160mm	115V	No
T150116G151	22492	400mm	191mm	160mm	115V	No
T150116G152	22493	400mm	191mm	160mm	115V	No
T431026G150	23138	1092mm	400mm	277mm	230V	No
T150126G150	22498	400mm	191mm	160mm	230V	No
T200226G100	16295	508mm	254mm	251mm	230V	No
T200226G103	23273	508mm	254mm	251mm	230V	No
T200226G150	23134	508mm	254mm	251mm	230V	No
T150126G100	16392	400mm	191mm	160mm	230V	No

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Temperatura de funcionamiento	Código de color
T290416G150	22246	1	4000Btu/h	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Temperatura de funcionamiento	Código de color
T150116G120	14302	1	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G150	22245	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G120	14303	1	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200246G400	23282	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200246G401	24304	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	
T200216G155	25174	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	
T150116G150	22243	1	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G104	22148	1	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	
T200226G158	23278	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	
T200216G100	16294	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G157	22514	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	
T150116G100	16391	1	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150116G151	22492	1	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	
T150116G152	22493	1	800Btu/h	235W	-40 to 55°C	
T431026G150	23138	1	10200Btu/h	2989W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G150	22498	1	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G100	16295	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G103	23273	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	
T200226G150	23134	1	2000Btu/h	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G100	16392	1	900Btu/h	264W	-40 to 55°C	RAL 7035

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Referencia de la hoja de especificaciones para especificaciones completas del producto, curvas de rendimiento y dibujos detallados

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE