

# Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**UDF9C1000AL**



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Bloques de cobre estañado o aluminio, que permiten una conexión directa con conductores de cobre o aluminio, o el uso de terminales

La cubierta que retiene el tornillo tiene bisagras y es desmontable

El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión

Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques de potencia multipolares

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Relación de llenado de 95 %

Cumple con RoHS

Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22

Libre de halógenos

Si se solicita, se puede fabricar con otros colores

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 569210

Acabado: Estañado

Corriente nominal máxima, IEC: 1000A

Corriente nominal máxima, UL/CSA: 840A

Conexión del lado de línea: Conductor plano

Conexión del lado de carga: 9 Cables

Material: Aluminio; Termoplástico

Tamaño máximo del conductor IEC (lado de línea): 240 mm<sup>2</sup>

Tamaño máximo del conductor (lado de carga), IEC: 95 mm<sup>2</sup>

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000; 1500

Tensión máxima de servicio, UL (Vin): 1000

Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s: 71.5kA

Corriente de cortocircuito pico (Ipk): 73.5kA

Corriente de cortocircuito condicional nominal (Icc): 35kA

Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR): 100kA

Número de conexiones del lado de línea: 1

Sección transversal del trenzado eléctrico aislado (lado de línea): 120mm<sup>2</sup>; 185mm<sup>2</sup>; 240mm<sup>2</sup>

Tamaño de Flexibar ERIFLEX nVent (lado de línea): 6x24x1 - 10x50x1

Número de conexiones (lado de carga): 9

Tamaño de cable multifilar compacto (lado de carga): 10 - 95 mm<sup>2</sup>

Tamaño de cable multifilar (lado de carga) - Puntera: #8 - #1

Tamaño del cable del lado de carga: #8 - 3/0

Clasificación del armario: IP 20

Fondo (D): 195.6mm

Altura (H): 112.1mm

Anchura (W): 70.5mm

Peso por unidad: 0.93kg

Detalles de la certificación: UL® 1953

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

De conformidad con: IEC® 60947-7-1


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Aumentar el número de salidas con una entra utilizando un puente en bloques con un valor máximo de corriente, IEC hasta 160 A.

Bloques con una tensión máxima de trabajo de 1.000 Vac/dc, UL son ideales para aplicaciones solares.

| Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos                         |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| Temperatura ambiente (°C)                                                                                       | 30° | 35° | 40° | 45°  | 50°  | 55°  | 60°  | 65°  | 70°  | 75°  |
| Coficiente de reducción de valores (d)                                                                          | 1   | 1   | 1   | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja                                   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**