

Capteur de température et d'humidité simple

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EA9103



Capteur simple de température et d'humidité pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.

FONCTIONS

Capteur simple de température et d'humidité

Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile

Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C

Précision de la mesure de la température $\pm 2\%$

Plage de mesure de l'humidité de 10 à 90 % HR, Sans condensation

Précision de la mesure de l'humidité $\pm 5\%$

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Sonde

Compatible avec: RackPower

Hauteur: 270mm

Quantité par colis: 1

Type de prise: RJ45

Famille de produits: Enlogic

Câble d'entrée amovible: Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE