

Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 125 A

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

TR-125A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

Équipé d'un plot d'entrée

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Carter de protection transparent

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 563150

Matériau: Cuivre; Polyamide renforcé à la fibre de verre; Plexiglas

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 1000

Courant de court-circuit pic (Ipk): 40kA

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 8.4kA

Nombre de connexions côté ligne: 1

Nombre de connexions côté charge: 5

Taille du filetage 1 (TS1): M5

Taille du filetage 2 (TS2): M6

Profondeur (D): 117mm

Hauteur (H): 126mm

Largeur (W): 150mm

Poids unitaire: 0.68kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0


Conformité: CEI® 60439,1; CEI® 61439,1; CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE