

Capocorda a compressione dritto, Standard, 300 mm² A trefoli, 600 kcmil A trefoli, 13 mm Foro

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

RKS050019H



CARATTERISTICHE

Placcatura in stagno anticorrosione

Il rame temprato facilita l'operazione di crimpatura

Le dimensioni ottimizzate producono la più efficiente conduttività elettrica

Comportamento meccanico ottimale (vibrazione/estrazione); norma DIN EN 61373 Classe 1B "Applicazioni ferroviarie"

Segni incisi sul cilindro per la crimpatura

Cavo con spessore del materiale uniforme e diametro esatto e accoppiamento del cavo preciso; DIN46235

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 716546

Materiale: Rame

Finitura: Rivestito in stagno

Tipo di capocorda/connettore: Standard

Dimensioni del conduttore: 300 mm² A trefoli; 600 kcmil A trefoli


Dimensione del foro (HS): 13mm

Lunghezza (L): 109mm

Larghezza (W): 43mm

Tipo di strumento/stampo: M2M o M2H/RKM2; M3H o M3B/RKM3

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE