

Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 1, output 9 kabels, aluminium

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

UD9C630AL



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Vertind koperen of aluminium blok maakt directe aansluiting van koperen of aluminium geleiders mogelijk, of aansluiting met adereindhuls

Met schroeven bevestigde afdekking is scharnierend en afneembaar

Ontwerp maakt visuele inspectie van de geleider en bevestiging van de aansluiting mogelijk

Modulaire klikbare blokken voor het samenstellen van meerpolige stroomverdeelblokken

Kan eenvoudig op een DIN-rail worden geklikt of met schroeven op een paneel worden gemonteerd

95% vulgraad

RoHS-conform

Voldoet aan EN 45545 en behaalt HL3-classificatie voor hoofdstuk R23 en HL2-classificatie voor hoofdstuk R22

Halogeenvrij

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 569203

Afwerking: Vertind

Max. nominale stroom, IEC: 630A

Max. nominale stroom, UL/CSA: 420A

Aansluiting, lijnzijde: Kabel

Aansluiting, belastingszijde: 9 kabels

Materiaal: Aluminium; Thermoplastisch

Max. geleidergrootte lijnzijde, IEC: 300 mm²

Max. geleidergrootte belastingszijde, IEC: 25 mm²

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui): 1000; 1500

Max. bedrijfsspanning, UL (Vin): 1000

Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s: 32.2kA

Piekkortsluitstroom (Ipk): 52.5kA

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (Icc): 25kA

Kortsluitstroomwaarde (SCCR): 100kA

Aantal aansluitingen, lijnzijde: 1

Draadmaat compacte gevlochten draad, lijnzijde: 120 - 300 mm²

Draaddiameter, lijnzijde: 4 – 600

Aantal aansluitingen, belastingszijde: 9

Draadmaat compacte gevlochten draad, belastingszijde: 4 - 25 mm²

Draadoorsnede gestrande draad, belastingszijde – adereindhuls: #12 - # 6

Draaddiameter, belastingszijde: #12 - #4

Classificatie behuizing: IP 20

Diepte (D): 127mm

Hoogte (H): 78mm

Breedte (W): 43.7mm

Gewicht eenheid: 0.27kg

Certificeringsdetails: UL® 1953

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60947-7-1


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Erhöhen Sie die Anzahl der Ausgänge mit einem Eingang, indem Sie einen Jumper verwenden. Dies gilt für Klemmen mit maximalem Nennstrom von bis zu 160A (nach IEC).

Anschlussklemmen mit einer maximalen Betriebsspannung von 1.000 VAC/DC nach UL, sind ideal für die Anwendung im Photovoltaikbereich.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:
 CADDY
ERICO
HOFFMAN
ILSCO
SCHROFF
TRACHTE