

19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7021

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20118-787



Schroff 19-inch apparatuurschappen met een loodcapaciteit van 10 kg helpen rackmanagers kritieke apparatuur in de kast op te nemen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Diepte instelbaar in stappen van 25 mm raster, uitsteeklengte naar voren min. 26 mm

Montagehoogte 2 u.

Statisch draagvermogen 15 kg

PRODUCTKENMERKEN

Breedte: 430mm

Diepte: 300mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Producttype: Legplank

Type: Plank voor apparatuur

Net Weight: 1.8kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE