


Two Pole Distribution Block, 40 A, 2 Line Side & 15 Load Side Connections

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

BD-40A



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Bez halogenu

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 563720

Maks. prąd znamionowy, IEC: 40A

Chwilowe wytrzymałwane prądy (Icw) 1 s: 4.5kA

Szczytowy prąd zwarcia (Ipk): 22kA

Maks. napięcie robocze, IEC (Ui): 500

Liczba połączeń po stronie linii: 2

Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie linii: 6 - 16 mm²

Rozmiar przewodu linkowego po stronie linii – tulejka: 4 – 10mm²

Liczba połączeń po stronie obciążenia: 15

Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie obciążenia: (15) 1,5 - 4 mm²

Rozmiar przewodu linkowego po stronie obciążenia – tulejka: (15) 0,75 – 4 mm²

Głębokość (D): 50mm

Wysokość (H): 50mm

Szerokość (W): 130mm

Masa urządzenia: 0.22kg

Klasyfikacja palności: UL® 94V-0

Zgodność z: IEC® 60947-7-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.



Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.