


Four Pole Distribution Block, 80/100 A, 2 Line Side & 13 Load Side Connections

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

TD-80-100ALL



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Bez halogenu

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Solid bars provide reliability

Wiring with or without terminal

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

ATRYBUTY PRODUKTU


Numer artykułu: 563940
Materiał: Tworzywo termoplastyczne; Mosiądz
Maks. prąd znamionowy, IEC: 100A
Chwilowe wytrzymywane prądy (Icw) 1 s: 4.5kA
Szczytowy prąd zwarcia (Ipk): 20kA
Maks. napięcie robocze, IEC (Ui): 500V
Liczba połączeń po stronie linii: 2
Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie linii: 10 - 25 mm²
Rozmiar przewodu linkowego po stronie linii – tulejka: 10 – 25mm²
Liczba połączeń po stronie obciążenia: 13
Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie obciążenia: (6) 1,5 - 4 mm²; (7) 2,5 - 6 mm²
Rozmiar przewodu linkowego po stronie obciążenia – tulejka: (6) 0,75 – 4 mm²; (7) 1,5 – 6 mm²
Głębokość (D): 50mm
Wysokość (H): 90mm
Szerokość (W): 130mm
Masa urządzenia: 0.4kg
Klasyfikacja palności: UL® 94V-0
Zgodność z: IEC® 60947-7-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE