

MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EN1361

Rodzina PDU z miernikiem wejściowym Advantage Series oferuje pomiar energii z zaawansowanymi opcjami monitorowania zasilania i środowiska. Kompleksowe monitorowanie zarówno na poziomie fazy wejściowej, jak i wyłączników automatycznych zapewnia zaawansowane alerty o potencjalnych przeciążeniach. Pomiar klasy bilingowej zapewnia dokładne dane dotyczące zużycia energii w celu optymalizacji zużycia energii. Kontroler zarządzania siecią z możliwością wymiany podczas pracy umożliwia komunikację Gigabit i nadmiarową w sieci Ethernet z zaawansowaną obsługą zewnętrznych czujników środowiskowych i rozwiązań dostępu do systemów bezpieczeństwa w szafie serwerowej.

FUNKCJE

Obudowa pokryta czarnym proszkiem

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku.

Certyfikat UL 2900-1 dla bezpieczeństwa oprogramowania cybernetycznego dla produktów podłączanych do sieci.

Dwa porty łączności sieciowej: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) i 1x (10/100 Mb/s) połączenie/adres IP

Ethernet kaskadowy do 64 jednostek PDU

Każda jednostka PDU może zapewnić zasilanie prądem stałym wystarczające do zasilania elektroniki zarządzania siecią

Dwa porty Ethernet dla nadmiarowych połączeń sieciowych

Zdalna łączność poprzez HTTP(y), IPv4 i IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Wydajna data framework REACT z obsługą macierzystych urządzeń mobilnych

Beznarzędziowa karta sieciowa (NMC) z Cortex A-5 do mikroprzetwarzania i pamięci, która może być zainstalowana zarówno pionowo, jak i odwrotnie do góry nogami dla górnych lub dolnych wejść zasilania

Kolor obramowania wyświetlacza NMC jest programowany przez użytkownika do identyfikacji źródła zasilania przez PDU

NMC obsługuje do 10 cyfrowych czujników do monitorowania ochrony środowiska i/lub elektronicznego zamka

Języki wyświetlania obejmują angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, koreański, japoński i chiński (uproszczony)

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Inteligentny układ PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (9) C13/C15/C19/C21

Liczba gniazd: 9

Kolor: Czarny

Gniazda przełączane: Nie

Długość kabla: 3000mm

Moc znamionowa: 3.7 kVA

Wyłącznik obwodu: Brak wyłącznika obwodu

Liczba wyłączników obwodu: 0

Fazy: 1 PH.

Nominalna moc wyjściowa: 230VAC

Napięcie nominalne: 230V

Liczba napięć wyjściowych: 12

Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie: Nie

Napięcie wyjściowe: 230VAC

Natężenie prądu (obniżone): 16 A.

Typ wtyczki: IEC 60309 316P6 (IP44)

Jednostki stojaka: 1U

Odlączany kabel wejściowy: Tak

Typ pomiaru: Wejście

Materiał: Stal

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wysokość: 43mm

Szerokość: 444mm

Głębokość: 269mm

Masa: 4.4kg

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 3m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.