


## Obudowa modułowa, AC



Do tej ramy można szybko i łatwo zamontować komponenty szyny DIN, zarówno podczas składania, jak i w terenie.

### FUNKCJE

Opis: Element służy do montażu komponentów na szynie DIN o maksymalnej wysokości 68 mm. Odległość pomiędzy rzędami wynosi 125 mm. W razie potrzeby standardowe drzwi obudowy można wymienić na drzwi przeszkłone. Głębokość użytkowa pomiędzy osłoną przednią i drzwiami zewnętrznymi: 35 mm. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.

Materiał: Szyny DIN PP0735 wykonane z stali galwanizowanej 1.2 mm, profile pionowe z stali miękkiej 1.5 mm, osłona przednia z stali miękkiej 1.5 mm.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Perforowany panel przedni, dwa profile pionowe, zaślepka górna i dolna, jedna szyna DIN na każdy rząd oraz akcesoria montażowe.

Wymagania montażowe: Do montażu na obudowach MAS i ASR.

## SPECYFIKACJE

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Grubość:</b>     | 1.2mm             |
| <b>Kolor:</b>       | Jasnoszary        |
| <b>Materiał:</b>    | Stal miękka       |
| <b>Wykończenie:</b> | Powłoka proszkowa |
| <b>Kod koloru:</b>  | RAL 7035          |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał obudowy | Liczba modułów | Liczba rzędów |
|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| AC04030R5        | 400mm    | 300mm     | 98mm      | Stal miękka      | 33             | 3             |
| AC10060R5        | 1000mm   | 600mm     | 98mm      | Stal miękka      | 189            | 7             |
| AC07050R5        | 700mm    | 500mm     | 98mm      | Stal miękka      | 110            | 5             |
| AC05040R5        | 500mm    | 400mm     | 98mm      | Stal miękka      | 48             | 3             |
| AC06060R5        | 600mm    | 600mm     | 98mm      | Stal miękka      | 108            | 4             |
| AC08060R5        | 800mm    | 600mm     | 98mm      | Stal miękka      | 162            | 6             |
| AC10080R5        | 1000mm   | 800mm     | 98mm      | Stal miękka      | 266            | 7             |
| AC06040R5        | 600mm    | 400mm     | 98mm      | Stal miękka      | 64             | 4             |
| AC03025R5        | 300mm    | 250mm     | 98mm      | Stal miękka      | 16             | 2             |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.