

Detektor ruchu

Data Solutions



Detektor ruchu: Przygotowane do montażu na skrzynce drzwiowej, metoda wykrywania: Ruch, pola detekcji radaru są regulowane, szerokie pole 4 m (szer.) x 2 m (gł.), wąskie pole 2 m (szer.) x 2.5 m (D), napięcie zasilania 12 ... 24 VAC czy 12 ? 30 VDC, zasilanie przez złącze na płycie drzwi.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Napięcie zasilania 12 ... 24 VAC czy 12 ? 30 VDC, zasilanie przez złącze na płycie drzwi

Szerokie pole 4 m (szer.) x 2 m (głęb.)

Pole strzałki 2 m (szer.) x 2.5 m (gł.)

Metoda wykrywania: Ruch

Przygotowany do montażu na skrzynce drzwi

Pola detekcji radaru są regulowane

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Liczba opakowań
60130-067	Detektor ruchu	Ograniczenie przejścia	1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE