

Kompaktowe modele serii T.



Kompaktowe klimatyzatory zewnętrzne serii T zapewniają kompaktową powierzchnię, minimalizując nieruchomości i maksymalizując pojemność. Ich dyskretna konstrukcja pomaga im wtopić się w wytrzymałe środowiska fabryczne lub zewnętrzne. Każda jednostka jest wyposażona w elementy odporne na korozję, grzejniki sprężarek i regulatory ciśnienia głowicy dla optymalnej wydajności na zewnątrz.

NORMY BRANŻOWE

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FUNKCJE

Kompaktowa konstrukcja pozwala zminimalizować ilość nieruchomości i zmaksymalizować pojemność

Modele do zasilania 115, 230 i 460 VAC

Temperatura pracy modelu zewnętrznego wynosi od -40 F/55 C do F/131 C.

UL wymienione, aby zaoszczędzić czas i pieniądze klientów dzięki zatwierdzeniom agencji (niektóre modele UL uznane)

Malowana blacha blaszana lub ze stali nierdzewnej do trudnych warunków fabrycznych i zewnętrznych

Niezawodny termostat mechaniczny po stronie obudowy urządzenia

Dwa wentylatory po stronie skraplacza zapewniają nadmiarowość wydajności

Czyścić, wielokrotnego użytku filtr z siateczki aluminiowej chroni cewki, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia

Opcje montażu zewnętrznego i w pełni wpuszczonego w wielu modelach

Łatwe w montażu kołnierze do łatwego montażu

Każda jednostka sprawdzona funkcjonalnie przed wysyłką

Standardowe modele klimatyzatorów zewnętrznych obejmują: Termostat, elementy odporne na korozję, przełącznik awarii, grzałka sprężarki, kontrola ciśnienia głowicy, grzałka obudowy i R134A czynnik chłodniczy

Elementy montażowe, uszczelki i instrukcja obsługi dostarczone wraz z urządzeniem

Pozycja T150116G120 jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego

SPECYFIKACJE

Grubość: 1.21mm

Table 1/3

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Stopień ochrony	Rodzina produktów	Wysokość
T150126G100	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T150126G104	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T430816G153	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T200226G100	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T430816G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T290416G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	737mm
T430626G159	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T150116G152	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T430626G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T150126G120	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 12, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T200246G401	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	616mm
T430616G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T200226G103	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T430616G102	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T150116G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T150116G120	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 12, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T290426G161	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	737mm
T200226G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	508mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Stopień ochrony	Rodzina produktów	Wysokość
T290426G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	737mm
T290416G159	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	737mm
T200216G155	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T200216G100	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T531926G109	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1346mm
T501226G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	1270mm
T200216G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T501226G125	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1270mm
T200246G400	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	616mm
T431026G104	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T150116G151	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T431016G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T200226G158	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T150116G100	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T431016G102	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T150126G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	400mm
T430826G150	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Jasnoszary	NEMA typ 4, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm
T200216G157	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	508mm
T430826G108	Stal nierdzewna 304	Szczotkowana #3		NEMA typ 4X, NEMA typ 3R	Seria T	1092mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Napięcie nominalne	Zdalna kontrola dostępu	Liczba faz	Pojemność nominalna BTU/h
T150126G100	191mm	160mm	230V	Nie	1	900Btu/h
T150126G104	191mm	160mm	230V	Nie	1	900Btu/h
T430816G153	400mm	277mm	115V	Nie	1	8100Btu/h
T200226G100	254mm	251mm	230V	Nie	1	2000Btu/h
T430816G150	400mm	277mm	115V	Nie	1	8100Btu/h
T290416G150	432mm	287mm	115V	Nie	1	4000Btu/h
T430626G159	400mm	277mm	230V	Nie	1	6600Btu/h
T150116G152	191mm	160mm	115V	Nie	1	800Btu/h
T430626G150	400mm	277mm	230V	Nie	1	6600Btu/h
T150126G120	191mm	160mm	230V	Nie	1	900Btu/h
T200246G401	254mm	251mm	460V	Nie	1	2000Btu/h
T430616G150	400mm	277mm	115V	Nie	1	6303Btu/h
T200226G103	254mm	251mm	230V	Nie	1	2000Btu/h
T430616G102	400mm	277mm	115V	Nie	1	6303Btu/h
T150116G150	191mm	160mm	115V	Nie	1	800Btu/h
T150116G120	191mm	160mm	115V	Nie	1	800Btu/h
T290426G161	432mm	287mm	230V	Nie	1	4000Btu/h
T200226G150	254mm	251mm	230V	Nie	1	2000Btu/h
T290426G150	432mm	287mm	230V	Nie	1	4000Btu/h
T290416G159	432mm	287mm	115V	Nie	1	4000Btu/h
T200216G155	254mm	251mm	115V	Nie	1	2000Btu/h
T200216G100	254mm	251mm	115V	Nie	1	2000Btu/h
T531926G109	533mm	330mm	230V	Nie	1	20400Btu/h
T501226G150	483mm	281mm	230V	Nie	1	12407Btu/h
T200216G150	254mm	251mm	115V	Nie	1	2000Btu/h
T501226G125	483mm	281mm	230V	Nie	1	12407Btu/h
T200246G400	254mm	251mm	460V	Nie	1	2000Btu/h
T431026G104	400mm	277mm	230V	Nie	1	10200Btu/h
T150116G151	191mm	160mm	115V	Nie	1	800Btu/h
T431016G150	400mm	277mm	115V	Nie	1	11000Btu/h
T200226G158	254mm	251mm	230V	Nie	1	2000Btu/h
T150116G100	191mm	160mm	115V	Nie	1	800Btu/h
T431016G102	400mm	277mm	115V	Nie	1	11000Btu/h

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Napięcie nominalne	Zdalna kontrola dostępu	Liczba faz	Pojemność nominalna BTU/h
T150126G150	191mm	160mm	230V	Nie	1	900Btu/h
T430826G150	400mm	277mm	230V	Nie	1	8200Btu/h
T200216G157	254mm	251mm	115V	Nie	1	2000Btu/h
T430826G108	400mm	277mm	230V	Nie	1	8200Btu/h

Table 3/3

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach	Temperatura robocza	Kod koloru
T150126G100	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G104	264W	-40 to 55°C	
T430816G153	2374W	-40 to 55°C	
T200226G100	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430816G150	2374W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290416G150	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430626G159	1934W	-40 to 55°C	
T150116G152	235W	-40 to 55°C	
T430626G150	1934W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150126G120	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200246G401	586W	-40 to 55°C	
T430616G150	1846W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G103	586W	-40 to 55°C	
T430616G102	1846W	-40 to 55°C	
T150116G150	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T150116G120	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290426G161	1172W	-40 to 55°C	
T200226G150	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290426G150	1172W	-40 to 55°C	RAL 7035
T290416G159	1172W	-40 to 55°C	
T200216G155	586W	-40 to 55°C	
T200216G100	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T531926G109	5978W	-40 to 55°C	
T501226G150	3636W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G150	586W	-40 to 55°C	RAL 7035
T501226G125	3636W	-40 to 55°C	
T200246G400	586W	-40 to 55°C	RAL 7035

Numer katalogowy	Moc nominalna w watach	Temperatura robocza	Kod koloru
T431026G104	2989W	-40 to 55°C	
T150116G151	235W	-40 to 55°C	
T431016G150	3224W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200226G158	586W	-40 to 55°C	
T150116G100	235W	-40 to 55°C	RAL 7035
T431016G102	3224W	-40 to 55°C	
T150126G150	264W	-40 to 55°C	RAL 7035
T430826G150	2403W	-40 to 55°C	RAL 7035
T200216G157	586W	-40 to 55°C	
T430826G108	2403W	-40 to 55°C	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Informacje na temat pełnej specyfikacji produktu, krzywych wydajności i szczegółowych rysunków znajdują się w arkuszu danych technicznych

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE