



Descrizione: Filtro di scarico da utilizzare per la ventilazione naturale o ventilazione forzata lavorare con ventilatori filtro EF. I filtri di scarico nVent HOFFMAN fanno risparmiare tempo perché vengono installati con un sistema a scatto senza viti. Il coperchio anteriore incernierato può essere facilmente aperto per la sostituzione rapida e semplice del filtro.

Materiale: Il coperchio frontale è costruito da stampo termoplastico ad iniezione, autoestinguente, UL94V0.

Gamma di temperatura: -40 °C to +55 °C.

Protezione: IP 54 | TYPE 12.

Finitura: RAL 7035

Approvazioni: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Quantità nell'imballaggio: Un filtro di scarico.

Filtro (EN779)	Efficienza di filtraggio (%)	Foratura (mm)	P	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5