






PANNEAUX PERFORÉS




Les panneaux perforés sont en acier de calibre 16 et acceptant des vis auto taraudeuses et éliminant le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage des composants. Pour le montage de composants de contrôle légers.


BULLETIN: PNLP

Numéro de catalogue	Utilisation dans	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)
A6N6PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	4.25 x 4.25	108 x 108
A8N6PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	6.25 x 4.25	159 x 108
A8N8PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	6.25 x 6.25	159 x 159
A10N8PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	8.25 x 6.25	210 x 159
A10N10PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	8.25 x 8.25	210 x 210
A12N10PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	10.25 x 8.25	260 x 210
A12N12PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	10.25 x 10.25	260 x 260
A14N12PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	12.25 x 10.25	311 x 260
A16N12PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	14.25 x 10.25	362 x 260
A20N12PP	Petits boîtiers de Type 1 et de Type 3R	18.25 x 10.25	464 x 260
A16N12MPP	Boîtiers moyens de Type 1	13.00 x 10.50	330 x 267
A16N16MPP	Boîtiers moyens de Type 1	13.00 x 14.50	330 x 368
A16N20MPP	Boîtiers moyens de Type 1	13.00 x 18.50	330 x 470
A18N18MPP	Boîtiers moyens de Type 1	15.00 x 16.50	381 x 419
A20N12MPP	Boîtiers moyens de Type 1	17.00 x 10.50	432 x 267
A20N16MPP	Boîtiers moyens de Type 1	17.00 x 14.50	432 x 368
A20N20MPP	Boîtiers moyens de Type 1	17.00 x 18.50	432 x 470
A24N16MPP	Boîtiers moyens de Type 1	21.00 x 14.50	533 x 368
A24N20MPP	Boîtiers moyens de Type 1	21.00 x 18.50	533 x 470
A24N24MPP	Boîtiers moyens de Type 1	21.00 x 22.50	533 x 572
A30N20MPP	Boîtiers moyens de Type 1	26.00 x 18.50	660 x 470
A30N24MPP	Boîtiers moyens de Type 1	26.00 x 22.50	660 x 572
A30N30MPP	Boîtiers moyens de Type 1	26.00 x 28.50	660 x 724
A36N24MPP	Boîtiers moyens de Type 1	32.00 x 22.50	813 x 572
A36N30MPP	Boîtiers moyens de Type 1	32.00 x 26.50	813 x 724
A16P12PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	13.00 x 9.00	330 x 229
A16P16PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	13.00 x 13.00	330 x 330
A20P16PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	17.00 x 13.00	432 x 330
A18P18PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	15.00 x 15.00	381 x 381
A20P20PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	17.00 x 17.00	432 x 732
A24P20PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	21.00 x 17.00	533 x 432
A24P24PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	21.00 x 21.00	533 x 533
A30P24PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	27.00 x 21.00	686 x 533
A36P24PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	33.00 x 21.00	838 x 533
A30P30PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	27.00 x 27.00	686 x 686
A36P30PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	33.00 x 27.00	838 x 686
A36P36PP	Boîtiers moyens de Type 3R à couvercle sur charnières	33.00 x 33.00	838 x 838



PANNEAUX POUR BOITIERS DE JONCTION


Les panneaux d'acier sont de calibre 14, finis avec peinture en poudre de polyester blanc ou un enduit conducteur, résistant à la corrosion. Les panneaux en acier inoxydable sont de Type 304 de calibre 14 et ont un fini commercial #3 et sont recouverts d'un film plastique de protection sur un des cotés. Les panneaux d'aluminium sont en alliage d'aluminium 5052-H32 de 0,080 po (2 mm) d'épaisseur et protégés d'un côté par un film plastique. La quincaillerie de montage sur panneau est fournie avec tous les boîtiers.


BULLETIN: PNLJ, PNLWM


Numéro de catalogue	Matériau	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)	V (po)	V (mm)	X (po)	X (mm)	Y (po)	Y (mm)
A4P4G	Conducteur	2.88 x 2.88	73 x 73	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P4	Acier peint	4.88 x 2.88	124 x 73	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P4G	Acier conducteur	4.88 x 2.88	124 x 73	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P4SS	Acier inoxydable	4.88 x 2.88	124 x 73	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P4AL	Aluminium	4.88 x 2.88	124 x 73	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P6	Acier peint	4.88 x 4.88	124 x 124	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P6G	Acier conducteur	4.88 x 4.88	124 x 124	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P6SS	Acier inoxydable	4.88 x 4.88	124 x 124	.31	8	.31	8	1.25	32
A6P6AL	Aluminium	4.88 x 4.88	124 x 124	.31	8	.31	8	1.25	32
A7P7G	Conducteur	5.88 x 5.88	149 x 149	.31	8	.31	8	1.25	32
A8P6	Acier peint	6.75 x 4.88	171 x 124	.25	6	.31	8	1.25	32
A8P6G	Acier conducteur	6.75 x 4.88	171 x 124	.25	6	.31	8	1.25	32
A8P6SS	Acier inoxydable	6.75 x 4.88	171 x 124	.25	6	.31	8	1.25	32
A8P6AL	Aluminium	6.75 x 4.88	171 x 124	.25	6	.31	8	1.25	32
A8P8	Acier peint	6.75 x 6.88	171 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A8P8G	Acier conducteur	6.75 x 6.88	171 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A8P8AL	Aluminium	6.75 x 6.88	171 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A9P6G	Conducteur	7.38 x 4.63	187 x 118	.31	8	.31	8	1.25	32
A10P8	Acier peint	8.75 x 6.88	222 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A10P8G	Acier conducteur	8.75 x 6.88	222 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A10P8SS	Acier inoxydable	8.75 x 6.88	222 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A10P8AL	Aluminium	8.75 x 6.88	222 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A10P10	Acier peint	8.75 x 8.88	222 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A10P10G	Acier conducteur	8.75 x 8.88	222 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A10P10AL	Aluminium	8.75 x 8.88	222 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P6	Acier peint	10.75 x 4.88	273 x 124	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P6G	Acier conducteur	10.75 x 4.88	273 x 124	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P10	Acier peint	10.75 x 8.88	273 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P10G	Acier conducteur	10.75 x 8.88	273 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P10SS	Acier inoxydable	10.75 x 8.88	273 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P10AL	Aluminium	10.75 x 8.88	273 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P12	Acier peint	10.75 x 10.88	273 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P12G	Acier conducteur	10.75 x 10.88	273 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A12P12SS	Acier inoxydable	10.75 x 10.88	273 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A14P8	Acier peint	12.75 x 6.88	324 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A14P8G	Acier conducteur	12.75 x 6.88	324 x 175	.25	6	.31	8	1.25	32
A14P12	Acier peint	12.75 x 10.88	324 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A14P12G	Acier conducteur	12.75 x 10.88	324 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A14P12SS	Acier inoxydable	12.75 x 10.88	324 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A14P12AL	Aluminium	12.75 x 10.88	324 x 276	.25	6	.31	8	1.25	32
A16P10	Acier peint	14.75 x 8.88	375 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A16P10G	Acier conducteur	14.75 x 8.88	375 x 226	.25	6	.31	8	1.25	32
A16P14	Acier peint	14.75 x 12.88	375 x 327	.25	6	.31	8	1.25	32
A16P14G	Acier conducteur	14.75 x 12.88	375 x 327	.25	6	.31	8	1.25	32
A16P14SS	Acier inoxydable	14.75 x 12.88	375 x 327	.25	6	.31	8	1.25	32
A16P14AL	Aluminium	14.75 x 12.88	375 x 327	.25	6	.31	8	1.25	32
A18P16	Acier peint	16.75 x 14.88	425 x 378	.25	6	.31	8	1.25	32
A18P16G	Acier conducteur	16.75 x 14.88	425 x 378	.25	6	.31	8	1.25	32
A18P16SS	Acier inoxydable	16.75 x 14.88	425 x 378	.25	6	.31	8	1.25	32
A18P16AL	Aluminium	16.75 x 14.88	425 x 378	.25	6	.31	8	1.25	32
A20P16J	Peint	18.75 x 14.88	476 x 378	.47	12	.54	14	.81	21
A20P16JAL	Aluminium	18.75 x 14.88	476 x 378	.47	12	.54	14	.81	21

PANNEAUX COMPOSITES POUR BOÎTIERS DE JONCTION UL/NEMA POUR MONTAGE MURAL



Fabriqué à partir de feuilles stratifiées en phénolique renforcé, marron clair. Ce matériau possède une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, idéale pour les environnements les plus corrosifs. Les panneaux composites sont destinés à être utilisés dans des boîtiers résistants à la corrosion. Les dimensions de panneaux sont disponibles pour les boîtiers de jonction et les boîtiers de dimensions UL/NEMA. Les panneaux composites peuvent être percés et taraudés, mais aussi utilisés avec des vis auto-taraudeuses ou à filetage. Consulter le tableau pour les spécifications de montage recommandées.



BULLETIN: PNLC

Produit standard

Numéro de catalogue	Dimensions du panneau D x E po/mm	R po/mm	S po/mm	Hole Dia. po/mm	Épaisseur du panneau po/mm
A6P4C	4.88 x 2.88 124 x 73	4.25 108	2.25 57	0.25 6	0.12 3
A6P6C	4.88 x 4.88 124 x 124	4.25 108	4.25 108	0.25 6	0.12 3
A8P6C	6.75 x 4.88 171 x 124	6.25 159	4.25 108	0.25 6	0.12 3
A10P8C	8.75 x 6.88 222 x 175	8.25 210	6.25 159	0.25 6	0.12 3
A12P10C	10.75 x 8.88 273 x 226	10.25 260	8.25 210	0.25 6	0.19 5
A14P12C	12.75 x 10.88 324 x 276	12.25 311	10.25 260	0.25 6	0.19 5
A16P14C	14.75 x 12.88 375 x 327	14.25 362	12.25 311	0.25 6	0.19 5
A18P16C	16.75 x 14.88 425 x 379	16.25 413	14.25 362	0.25 6	0.19 5
A20P16C	17.00 x 13.00 432 x 330	15.25 387	11.25 286	0.50 13	0.19 5
A20P20C	17.00 x 17.00 432 x 432	15.25 387	15.25 387	0.50 13	0.19 5
A24P20C	21.00 x 17.00 533 x 432	19.25 489	15.25 387	0.50 13	0.19 5
A24P24C	21.00 x 21.00 533 x 533	19.25 489	19.25 489	0.50 13	0.19 5
A30P24C	27.00 x 21.00 686 x 533	25.25 641	19.25 489	0.50 13	0.19 5

Recommandations de montage du panneau composite

Type à vis	Grosseur de vis	Diamètre du trou po/mm	Couple d'insertion maxi (lb) dans un matériau de 0,12 po	Couple d'insertion maxi (lb) dans un matériau de 0,19 po	Charge maximale (lb par vis) dans un matériau de 0,12 po.	Charge maximale (lb par vis) dans un matériau de 0,19 po.
Machine (trou taraudé)	8-32	.136 3	15	25	40	45
Machine (trou taraudé)	10-32	.161 4	15	25	35	40
Machine (trou taraudé)	1/4-20	.204 5	20	25	30	35
Taraudage Type T	8-32	.144 4	15	25	40	45
Taraudage Type T	10-32	.166 4	15	25	35	40
Taraudage Type T	1/4-20	.288 7	20	25	30	35
Plaque de tôle A-B	8-32	.147 4	Non recommandé	10	40	45
Plaque de tôle A-B	10-32	.166 4	Non recommandé	10	35	40
Plaque de tôle A-B	1/4-20	.221 6	Non recommandé	15	30	35

ENSEMBLE DE BOÎTIER DE JONCTION ET DE PANNEAU PIVOTANT POUR MONTAGE MURAL

Les ensembles permettent le montage de boîtes de jonction Hoffman standard et de panneaux de type NEMA (à acheter séparément) près de l'avant du boîtier pour faciliter l'accès aux indicateurs, interrupteurs, lampes témoins et autres composants ou à leur lecture. Les ensembles se composent de supports et de charnières de fort calibre facilement installés en perçant de petits trous sur les côtés du boîtier et en vissant les supports en place. Les vis extérieures sont en acier inoxydable; les composants internes sont en acier plaqué. Toute la quincaillerie et les instructions de montage sont fournies. Les rondelles d'étanchéité assurent la conformité du boîtier aux normes JIC ou NEMA d'origine après installation.

Les ensembles de panneaux pivotants ne conviennent pas aux boîtiers de sectionnement à une seule porte.

BULLETIN: A80





Numéro de catalogue	Description	Charge maximale (lb)	Charge maximale (kg)	Utilisation dans
AJCDFK	Ensemble pour boîtier de jonction	25	11.3	- Boîtiers de jonction où A x B = 8,00 x 6,00 po. (203 x 152 mm) ou plus - Boîtiers HCLO de Type 3R où A x B = 16,00 x 12,00 po. (406 x 305 mm) ou plus petit
ANADFK	Ensemble de montage mural	100	45.4	- Boîtiers à une porte de Type 4, 4X, 12 et 13 où A x B = 12,00 x 12,00 po. (305 x 305 mm) ou plus - Boîtiers HCLO Type 3R où A x B = 16,00 x 16,00 po. (406 x 406 mm) ou plus - Boîtiers HCR de Type 3R où A x B = 16,00 x 12,00 (406 x 305 mm) ou plus - Boîtiers de Type 1 où A x B = 42,00 x 30,00 po. (1067 x 762 mm) ou plus


Les deux ensembles sont homologués UL Type 4 et Type 4X si installés correctement dans un boîtier nVent HOFFMAN.

La charge maximale comprend le poids du panneau et celui des composants, en répartissant le poids des composants de façon uniforme sur le panneau.

Ensemble de panneau pivotant pour boîtier de jonction





DÉTAIL Y




DÉTAIL X

Ensemble de panneau pivotant pour boîtier mural





DÉTAIL Y



DÉTAIL X

PANNEAUX POUR PETITS BOITIERS DE TYPE 1 ET DE TYPE 3R




C2646-C

Les panneaux d'acier sont de calibre 14, finis en peinture en poudre polyester blanche. La quincaillerie de montage sur panneau est fournie avec le boîtier.

BULLETIN: PNLT1

Número de catalogue	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)
A6N4P	4.25 x 2.25	108 x 57
A6N6P	4.25 x 4.25	108 x 108
A8N6P	6.25 x 4.25	159 x 108
A8N8P	6.25 x 6.25	159 x 159
A10N8P	8.25 x 6.25	210 x 159
A10N10P	8.25 x 8.25	210 x 210
A12N10P	10.25 x 8.25	260 x 210
A12N12P	10.25 x 10.25	260 x 260
A14N12P	12.25 x 10.25	311 x 260
A16N12P	14.25 x 10.25	362 x 260
A20N12P	18.25 x 10.25	464 x 260


PANNEAUX POUR BOITIERS MOYENS DE TYPE 1



Les panneaux d'acier sont de calibre 14 ou 12 avec une finition de peinture en poudre de polyester blanc. La quincaillerie de montage des panneaux est fournie avec le boîtier.

BULLETIN: PNLT1

Número de catalogue	Épaisseur du panneau (ga.)	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)
A16N12MP	14	13.00 x 10.50	330 x 267
A20N12MP	14	17.00 x 10.50	432 x 267
A16N16MP	14	13.00 x 14.50	330 x 368
A20N16MP	14	17.00 x 14.50	432 x 368
A24N16MP	14	21.00 x 14.50	533 x 368
A18N18MP	14	15.00 x 16.50	381 x 419
A16N20MP	14	13.00 x 18.50	330 x 470
A20N20MP	14	17.00 x 18.50	432 x 470
A24N20MP	14	21.00 x 18.50	533 x 470
A30N20MP	14	26.00 x 18.50	660 x 470
A24N24MP	12	21.00 x 22.50	533 x 571
A30N24MP	12	26.00 x 22.50	660 x 571
A36N24MP	12	32.00 x 22.50	813 x 571
A30N30MP	12	26.00 x 28.50	660 x 724
A36N30MP	12	32.00 x 28.50	813 x 724


PANNEAUX POUR BOÎTIERS DE TYPE 3R, 4, 4X, 12 ET 13


Les panneaux en acier sont de calibre 11 ou 12, finis avec de la peinture en poudre polyester blanche ou un revêtement conducteur résistant à la corrosion. Les plus grands panneaux ont des brides sur deux ou quatre côtés. Certains grands panneaux d'acier sont de calibre 11 et sont munis de trous supplémentaires pour le levage des panneaux. Les panneaux en aluminium sont en alliage d'aluminium 5052H32. Les plus grands panneaux sont munis de brides sur quatre côtés. Les panneaux en aluminium sont protégés d'un côté par un film en plastique. Les panneaux en acier inoxydable sont du Type 316. La quincaillerie de montage du panneau est fournie avec tous les boîtiers.

BULLETIN: PNLFS, PNLJ, PNLWM

Número de catalogue	Matériau	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)	Panel Gauge or Thickness	Edge Flanges	T (po)	T (mm)	Nombre de trous
A12P24	Acier peint	9.00 x 21.00	229 x 533	12 ga.	0	—	—	4
A12P24G	Acier conducteur	9.00 x 21.00	229 x 533	12 ga.	0	—	—	4
A16P12	Acier peint	13.00 x 9.00	330 x 229	12 ga.	0	—	—	4
A16P12G	Acier conducteur	13.00 x 9.00	330 x 229	12 ga.	0	—	—	4
A16P12SS6	Acier inoxydable	13.00 x 9.00	330 x 229	12 ga.	0	—	—	4
A16P12AL	Aluminium	13.00 x 9.00	330 x 229	0.10 po/3 mm	0	—	—	4
A16P16	Acier peint	13.00 x 13.00	330 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A16P16G	Acier conducteur	13.00 x 13.00	330 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A16P16SS6	Acier inoxydable	13.00 x 13.00	330 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A16P16AL	Aluminium	13.00 x 13.00	330 x 330	0.10 po/3 mm	0	—	—	4
A18P18	Acier peint	15.00 x 15.00	381 x 381	12 ga.	0	—	—	4
A18P18G	Acier conducteur	15.00 x 15.00	381 x 381	12 ga.	0	—	—	4
A20P12	Acier peint	17.00 x 9.00	432 x 229	12 ga.	0	—	—	4
A20P12G	Acier conducteur	17.00 x 9.00	432 x 229	12 ga.	0	—	—	4
A20P16	Acier peint	17.00 x 13.00	432 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A20P16G	Acier conducteur	17.00 x 13.00	432 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A20P16SS6	Acier inoxydable	17.00 x 13.00	432 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A20P16AL	Aluminium	17.00 x 13.00	432 x 330	0.10 po/3 mm	0	—	—	4
A20P20	Acier peint	17.00 x 17.00	432 x 432	12 ga.	0	—	—	4
A20P20G	Acier conducteur	17.00 x 17.00	432 x 432	12 ga.	0	—	—	4
A20P20SS6	Acier inoxydable	17.00 x 17.00	432 x 432	12 ga.	0	—	—	4
A20P20AL	Aluminium	17.00 x 17.00	432 x 432	0.10 po/3 mm	0	—	—	4
A24P16	Acier peint	21.00 x 13.00	533 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A24P16G	Acier conducteur	21.00 x 13.00	533 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A24P16SS6	Acier inoxydable	21.00 x 13.00	533 x 330	12 ga.	0	—	—	4
A24P20	Acier peint	21.00 x 17.00	533 x 432	12 ga.	2	0.75	19	4
A24P20G	Acier conducteur	21.00 x 17.00	533 x 432	12 ga.	2	0.75	19	4
A24P20SS6	Acier inoxydable	21.00 x 17.00	533 x 432	12 ga.	2	0.75	19	4
A24P20AL	Aluminium	21.00 x 17.00	533 x 432	0.10 po/3 mm	4	0.75	19	4
A24P24	Acier peint	21.00 x 21.00	533 x 533	12 ga.	2	0.75	19	4
A24P24G	Acier conducteur	21.00 x 21.00	533 x 533	12 ga.	2	0.75	19	4
A24P24SS6	Acier inoxydable	21.00 x 21.00	533 x 533	12 ga.	2	0.75	19	4
A24P24AL	Aluminium	21.00 x 21.00	533 x 533	0.10 po/3 mm	2	0.75	19	4
A30P16	Acier peint	27.00 x 13.00	686 x 330	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P16G	Acier conducteur	33.00 x 27.00	838 x 686	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P20	Acier peint	27.00 x 17.00	686 x 432	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P20G	Acier conducteur	27.00 x 17.00	686 x 432	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P20SS6	Acier inoxydable	27.00 x 17.00	686 x 432	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P24	Acier peint	27.00 x 21.00	686 x 533	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P24G	Acier conducteur	27.00 x 21.00	686 x 533	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P24SS6	Acier inoxydable	27.00 x 21.00	686 x 533	12 ga.	2	0.75	19	4
A30P24AL	Aluminium	27.00 x 21.00	686 x 533	0.10 po/3 mm	2	0.75	19	4
A30P30	Acier peint	27.00 x 27.00	686 x 686	12 ga.	4	0.75	19	4
A30P30G	Acier conducteur	27.00 x 27.00	686 x 686	12 ga.	4	0.75	19	4
A30P30SS6	Acier inoxydable	27.00 x 27.00	686 x 686	12 ga.	4	0.75	19	4
A36P16	Acier peint	33.00 x 13.00	838 x 330	12 ga.	2	0.75	19	4
A36P16G	Acier conducteur	33.00 x 13.00	838 x 330	12 ga.	2	0.75	19	4
A36P24	Acier peint	33.00 x 21.00	838 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A36P24G	Acier conducteur	33.00 x 21.00	838 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A36P24SS6	Acier inoxydable	33.00 x 21.00	838 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A36P24AL	Aluminium	33.00 x 21.00	838 x 533	0.10 po/3 mm	2	0.75	19	6
A36P30	Acier peint	33.00 x 27.00	838 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A36P30G	Acier conducteur	33.00 x 27.00	838 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A36P30SS6	Acier inoxydable	33.00 x 27.00	838 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A36P30AL	Aluminium	33.00 x 27.00	838 x 686	0.10 po/3 mm	4	0.75	19	6
A36P36	Acier peint	33.00 x 33.00	838 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A36P36G	Acier conducteur	33.00 x 33.00	838 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A36P36SS6	Acier inoxydable	33.00 x 33.00	838 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A40P24	Acier peint	37.00 x 21.00	940 x 533	12 ga.	4	0.75	19	6
A40P24G	Acier conducteur	37.00 x 21.00	940 x 533	12 ga.	4	0.75	19	6
A40P30	Acier peint	37.00 x 29.00	940 x 737	12 ga.	4	0.75	19	4
A40P30G	Acier conducteur	37.00 x 29.00	940 x 737	12 ga.	4	0.75	19	4
A42P24	Acier peint	39.00 x 21.00	991 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A42P24G	Acier conducteur	39.00 x 21.00	991 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A42P30	Acier peint	39.00 x 27.00	991 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A42P30G	Acier conducteur	39.00 x 27.00	991 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A42P30SS6	Acier inoxydable	39.00 x 27.00	991 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A42P36	Acier peint	39.00 x 33.00	991 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8

Numéro de catalogue	Matériau	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)	Panel Gauge or Thickness	Edge Flanges	T (po)	T (mm)	Nombre de trous
A42P36G	Acier conducteur	39.00 x 33.00	991 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A42P36SS6	Acier inoxydable	39.00 x 33.00	991 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A42P42	Acier peint	39.00 x 39.00	991 x 991	12 ga.	4	0.75	19	8
A42P42G	Acier conducteur	39.00 x 39.00	991 x 991	12 ga.	4	0.75	19	8
A48P24	Acier peint	45.00 x 21.00	1143 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A48P24G	Acier conducteur	45.00 x 21.00	1143 x 533	12 ga.	2	0.75	19	6
A48P30	Acier peint	45.00 x 27.00	1143 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A48P30G	Acier conducteur	45.00 x 27.00	1143 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A48P36	Acier peint	45.00 x 33.00	1143 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A48P36G	Acier conducteur	45.00 x 33.00	1143 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A48P36SS6	Acier inoxydable	45.00 x 33.00	1143 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A48P36AL	Aluminium	45.00 x 33.00	1143 x 838	0.10 po/3 mm	4	0.75	19	8
A48P42	Acier peint	45.00 x 39.00	1143 x 991	12 ga.	4	0.75	19	8
A48P42G	Acier conducteur	45.00 x 39.00	1143 x 991	12 ga.	4	0.75	19	8
A48P48	Acier peint	44.00 x 44.00	1118 x 1118	11 ga.	4	0.84	21	10
A48P48G	Acier conducteur	44.00 x 44.00	1118 x 1118	11 ga.	4	0.84	21	10
A54P42	Acier peint	50.00 x 38.00	1270 x 965	11 ga.	4	0.84	21	10
A54P42G	Acier conducteur	50.00 x 38.00	1270 x 965	11 ga.	4	0.84	21	10
A60P24	Acier peint	57.00 x 21.00	1448 x 533	12 ga.	4	0.75	19	6
A60P24G	Acier conducteur	57.00 x 21.00	1448 x 533	12 ga.	4	0.75	19	6
A60P30	Acier peint	57.00 x 27.00	1448 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A60P30G	Acier conducteur	57.00 x 27.00	1448 x 686	12 ga.	4	0.75	19	6
A60P36	Acier peint	57.00 x 33.00	1448 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A60P36G	Acier conducteur	57.00 x 33.00	1448 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A60P36SS6	Acier inoxydable	57.00 x 33.00	1448 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A60P36AL	Aluminium	57.00 x 33.00	1448 x 838	0.10 po/3 mm	4	0.75	19	8
A60BFP42	Acier peint	56.00 x 38.00	1422 x 965	11 ga.	4	0.84	21	10
A60BFP42G	Acier conducteur	56.00 x 38.00	1422 x 965	11 ga.	4	0.84	21	10
A60P48	Acier peint	56.00 x 44.00	1422 x 1118	11 ga.	4	0.84	21	10
A60P48G	Acier conducteur	56.00 x 44.00	1422 x 1118	11 ga.	4	0.84	21	10
A60P60	Acier peint	56.00 x 56.00	1422 x 1422	11 ga.	4	0.84	21	10
A60P60G	Acier conducteur	56.00 x 56.00	1422 x 1422	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P36	Acier peint	69.00 x 33.00	1753 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A72P36G	Acier conducteur	69.00 x 33.00	1753 x 838	12 ga.	4	0.75	19	8
A72P60	Acier peint	68.00 x 56.00	1727 x 1422	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P60B	Acier peint	68.00 x 56.00	1727 x 1422	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P60G	Acier conducteur	68.00 x 56.00	1727 x 1422	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P60BG	Acier conducteur	68.00 x 56.00	1727 x 1422	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P72	Acier peint	68.00 x 68.00	1727 x 1727	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P72B	Acier peint	68.00 x 68.00	1727 x 1727	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P72G	Acier conducteur	68.00 x 68.00	1727 x 1727	11 ga.	4	0.84	21	10
A72P72B	Acier conducteur	68.00 x 68.00	1727 x 1727	11 ga.	4	0.84	21	10




PANNEAUX POUR ARMOIRES AUTOPORTANTES À PORTES MULTIPLES (BULLETINS A27, A28, A28S4 ET A34)




Des panneaux additionnels pour les grandes armoires (Bulletins A27, A28, A28S4 et A34) peuvent être commandés pour l'assemblage des panneaux avant la réception (les armoires sont livrées avec des panneaux). Les panneaux sont en acier de calibre 11 avec des brides de 20 mm (0,80 po) sur les quatre côtés. La finition est une peinture en poudre polyester blanche ou une couche conductrice, résistante à la corrosion. Deux trous supplémentaires sont prévus pour le levage et l'installation des panneaux. La quincaillerie de montage est incluse avec le boîtier. Les numéros de catalogue avec suffixe BG incluent deux panneaux conducteurs boulonnés l'un à l'autre, avec des raidisseurs supérieurs et inférieurs pour un soutien supplémentaire.

BULLETIN: PNLFS

Numéro de catalogue	Finition	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)	Nombre de trous	S'adapte à la hauteur de l'armoire
A72PM28	Acier peint	60.00 x 21.75	1524 x 552	8	72 po
A72PM28G	Conducteur	60.00 x 21.75	1524 x 552	8	72 po
A72PM34	Acier peint	60.00 x 27.75	1524 x 705	8	72 po
A72PM34G	Conducteur	60.00 x 27.75	1524 x 705	8	72 po
A72PM40	Acier peint	60.00 x 33.75	1524 x 857	8	72 po
A72PM40G	Conducteur	60.00 x 33.75	1829 x 857	8	72 po
A72PM54	Acier peint	60.00 x 48.00	1524 x 1219	10	72 po
A72PM54G	Conducteur	60.00 x 48.00	1524 x 1219	10	72 po
A72PM66	Acier peint	60.00 x 60.00	1524 x 1524	10	72 po
A72PM66B	Acier peint	60.00 x 60.00	1524 x 1524	10	72 po
A72PM66G	Conducteur	60.00 x 60.00	1524 x 1524	10	72 po
A72PM78	Acier peint	60.00 x 72.00	1524 x 1829	12	72 po
A72PM78B	Acier peint	60.00 x 72.00	1524 x 1829	12	72 po
A72PM78G	Conducteur	60.00 x 72.00	1524 x 1829	12	72 po
A84PM40	Acier peint	72.00 x 33.75	1829 x 857	8	84 po
A84PM40G	Conducteur	72.00 x 33.75	1829 x 857	8	84 po
A84PM78	Acier peint	72.00 x 72.00	1829 x 1829	12	84 po
A84PM78B	Acier peint	72.00 x 72.00	1829 x 1829	12	84 po
A84PM78G	Conducteur	72.00 x 72.00	1829 x 1829	12	84 po
A84PM78BG	Conducteur	72.00 x 72.00	1829 x 1829	14	84 po
A86PM37	Acier peint	78.00 x 34.00	1981 x 864	8	86 po
A86PM37G	Conducteur	78.00 x 34.00	1981 x 864	8	86 po
A86PM75	Acier peint	78.00 x 70.00	1981 x 1778	12	86 po
A86PM75B	Acier peint	78.00 x 70.00	1981 x 1778	12	86 po
A86PM75G	Conducteur	78.00 x 70.00	1981 x 1778	12	86 po
A86PM75BG	Conducteur	78.00 x 70.00	1981 x 1778	14	86 po
A90PM40	Acier peint	78.00 x 33.75	1981 x 857	8	90 po
A90PM40G	Conducteur	78.00 x 33.75	1981 x 857	8	90 po
A90PM78	Acier peint	78.00 x 72.00	1981 x 1829	12	90 po
A90PM78B	Acier peint	78.00 x 72.00	1981 x 1829	12	90 po
A90PM78G	Conducteur	78.00 x 72.00	1981 x 1829	12	90 po
A90PM78BG	Conducteur	78.00 x 72.00	1981 x 1829	14	90 po



1



11C59182

2

PANNEAUX POUR ARMOIRES AUTOPORTANTES TYPE 1 À UNE PORTE



Les panneaux pour les armoires autoportantes de Type 1 à une porte standard et les armoires de sectionnement sont en acier de calibre 12. Les panneaux sont peints avec une peinture en poudre polyester ou avec un revêtement conducteur résistant à la corrosion.

BULLETIN: A38P

Numéro de catalogue	Finition	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)
A37P21N	Acier peint	37.16 x 21.50	944 x 546
A37P21NG	Conducteur	37.16 x 21.50	944 x 546
A37P32N	Acier peint	37.16 x 32.00	944 x 813
A49P21N	Acier peint	49.16 x 21.50	1249 x 546
A49P21NG	Conducteur	49.16 x 21.50	1249 x 546
A61P21N	Acier peint	61.16 x 21.50	1553 x 546
A73P21N	Acier peint	73.16 x 21.50	1858 x 546
A73P21NG	Conducteur	73.16 x 21.50	1858 x 546
A49P32N	Acier peint	49.16 x 32.00	1249 x 813
A49P32NG	Conducteur	49.16 x 32.00	1249 x 813
A61P32N	Acier peint	61.16 x 32.00	1553 x 813
A61P32NG	Conducteur	61.16 x 32.00	1553 x 813
A73P32N	Acier peint	73.16 x 32.00	1858 x 813
A73P32NG	Conducteur	73.16 x 32.00	1858 x 813

PANNEAUX POUR ARMOIRES AUTOPORTANTES DE TYPE 1 À DEUX PORTES



Les panneaux pour les armoires autoportantes, les armoires à deux portes de Type 1 standard et les armoires de sectionnement sont en acier de calibre 12. Les panneaux sont peints avec une peinture en poudre polyester ou avec un revêtement conducteur résistant à la corrosion.

BULLETIN: A38P

Numéro de catalogue	Finition	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)
A37P48N	Acier peint	37.16 x 48.00	944 x 1219
A37P48NG	Conducteur	37.16 x 48.00	944 x 1219
A49P48N	Acier peint	49.16 x 48.00	1249 x 1219
A49P48NG	Conducteur	49.16 x 48.00	1249 x 1219
A49P68N	Acier peint	49.16 x 68.00	1249 x 1727
A49P68NG	Conducteur	49.16 x 68.00	1249 x 1727
A61P68N	Acier peint	61.16 x 68.00	1553 x 1727
A61P68NG	Conducteur	61.16 x 68.00	1553 x 1727
A73P68N	Acier peint	73.16 x 68.00	1858 x 1727
A73P68NB	Acier peint	73.16 x 68.00	1858 x 1727
A73P68NG	Conducteur	73.16 x 68.00	1858 x 1727

PANNEAUX POUR ARMOIRES AUTOPORTANTES A UNE OU DEUX PORTES À ACCÈS SIMPLE OU DOUBLE


Panneaux pour armoires autoportantes de type 12 à une porte, à accès simple ou double, à accès libre, de Type 4 et de Type 4X à porte unique en fibre de verre. Les panneaux sont en acier de calibre 12 et peuvent être installés le long des rails de montage horizontaux (voir les tolérances). Des panneaux demi-longueur peuvent être placés dans la partie supérieure ou inférieure du boîtier. Les panneaux sont recouverts d'une peinture en poudre de polyester blanc ou d'un revêtement conducteur résistant à la corrosion et sont fournis avec une quincaillerie de montage plaquée.



BULLETIN: PNL30

Número de catalogue	Description	Finition	Dimensions du panneau (po)	Dimensions du panneau (mm)	Convient aux boîtiers A x B (po)	Convient aux boîtiers A x B (mm)
A60P24F1	Panneau plein	Acier peint	48.00 x 20.00	1218 x 508	60.00 x 24.00	1524 x 610
A60P24F1G	Panneau plein	Conducteur	48.00 x 20.00	1218 x 508	60.00 x 24.00	1524 x 610
A60P24F2	Demi-panneau	Acier peint	24.88 x 20.00	632 x 508	60.00 x 24.00	1524 x 610
A60P24F2G	Demi-panneau	Conducteur	24.88 x 20.00	632 x 508	60.00 x 24.00	1524 x 610
A72P24F1	Panneau plein	Acier peint	60.00 x 20.00	1524 x 508	72.00 x 24.00	1829 x 610
A72P24F1G	Panneau plein	Conducteur	60.00 x 20.00	1524 x 508	72.00 x 24.00	1829 x 610
A72P24F2	Demi-panneau	Acier peint	30.88 x 20.00	784 x 508	72.00 x 24.00	1829 x 610
A72P24F2G	Demi-panneau	Conducteur	30.88 x 20.00	784 x 508	72.00 x 24.00	1829 x 610
A90P24F1	Panneau plein	Acier peint	78.00 x 20.00	1981 x 508	90.00 x 24.00	2286 x 610
A90P24F1G	Panneau plein	Conducteur	78.00 x 20.00	1981 x 508	90.00 x 24.00	2286 x 610
A90P24F2	Demi-panneau	Acier peint	39.88 x 20.00	1013 x 508	90.00 x 24.00	2286 x 610
A90P24F2G	Demi-panneau	Conducteur	39.88 x 20.00	1013 x 508	90.00 x 24.00	2286 x 610
A72P30F1	Panneau plein	Acier peint	60.00 x 26.00	1524 x 660	72.00 x 30.00	1829 x 762
A72P30F1G	Panneau plein	Conducteur	60.00 x 26.00	1524 x 660	72.00 x 30.00	1829 x 762
A72P30F2	Demi-panneau	Acier peint	30.88 x 26.00	784 x 660	72.00 x 30.00	1829 x 762
A72P30F2G	Demi-panneau	Conducteur	30.88 x 26.00	784 x 660	72.00 x 30.00	1829 x 762
A60P36F1	Panneau plein	Acier peint	48.00 x 32.00	1219 x 813	60.00 x 36.00	1524 x 914
A60P36F1G	Panneau plein	Conducteur	48.00 x 32.00	1219 x 813	60.00 x 36.00	1524 x 914
A60P36F2	Demi-panneau	Acier peint	24.88 x 32.00	632 x 813	60.00 x 36.00	1524 x 914
A60P36F2G	Demi-panneau	Conducteur	24.88 x 32.00	632 x 813	60.00 x 36.00	1524 x 914
A72P36F1	Panneau plein	Acier peint	60.00 x 32.00	1524 x 813	72.00 x 36.00	1829 x 914
A72P36F1G	Panneau plein	Conducteur	60.00 x 32.00	1524 x 813	72.00 x 36.00	1829 x 914
A72P36F2	Demi-panneau	Acier peint	30.88 x 32.00	784 x 813	72.00 x 36.00	1829 x 914
A72P36F2G	Demi-panneau	Conducteur	30.88 x 32.00	784 x 813	72.00 x 36.00	1829 x 914
A90P36F1	Panneau plein	Acier peint	78.00 x 32.00	1981 x 813	90.00 x 36.00	2286 x 914
A90P36F1G	Panneau plein	Conducteur	78.00 x 32.00	1981 x 813	90.00 x 36.00	2286 x 914
A90P36F2	Demi-panneau	Acier peint	39.88 x 32.00	1013 x 813	90.00 x 36.00	2286 x 914
A90P36F2G	Demi-panneau	Conducteur	39.88 x 32.00	1013 x 813	90.00 x 36.00	2286 x 914

Utiliser des combinaisons de panneaux pour les armoires à 3-5 portes A28.



PANNEAUX POUR ARMOIRES AUTOPORTANTES A DEUX PORTES À ACCÈS SIMPLE OU DOUBLE BULLETIN: PNL30


Les panneaux pour les armoires FreeStand Type 4, 4X et 12 avec profilés de montage sont en acier de calibre 11 et peuvent être placés n'importe où le long des profilés de montage horizontaux (voir les sections B-B pour les restrictions). Des panneaux demi-longueur peuvent être placés dans la partie supérieure ou inférieure du boîtier. Un pré-montage est nécessaire.

Les panneaux sont recouverts d'une peinture en poudre de polyester blanc ou d'un revêtement conducteur résistant à la corrosion et sont livrés avec une quincaillerie de montage plaquée.

Le support central est fourni avec chaque panneau complet ou demi-panneau pour les armoires à deux portes. Le support central se fixe sur les rails de montage supérieur et inférieur et peut être positionné de l'avant vers l'arrière dans le boîtier. Le support central peut être utilisé avec des supports de panneaux robustes pour soutenir des panneaux de différentes hauteurs.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Convient aux boîtiers A x B (po)	Convient aux boîtiers A x B (mm)	Dimensions du panneau (po)	Dimensions du panneau (mm)	G (po)	G (mm)
A60P48F1	Panneau plein	Acier peint	60.00 x 48.00	1524 x 1219	48.00 x 44.00	1219 x 1118	23.12	587
A60P48F1G	Panneau plein	Conducteur	60.00 x 48.00	1524 x 1219	48.00 x 44.00	1219 x 1118	23.12	587
A72P48F1	Panneau plein	Acier peint	72.00 x 48.00	1829 x 1219	60.00 x 44.00	1524 x 1118	29.12	740
A72P48F1G	Panneau plein	Conducteur	72.00 x 48.00	1829 x 1219	60.00 x 44.00	1524 x 1118	29.12	740
A72P48F2	Demi-panneau	Acier peint	72.00 x 48.00	1829 x 1219	30.88 x 44.00	784 x 1118	29.12	740
A72P48F2G	Demi-panneau	Conducteur	72.00 x 48.00	1829 x 1219	30.88 x 44.00	784 x 1118	29.12	740
A90P48F1	Panneau plein	Acier peint	90.00 x 48.00	2286 x 1219	78.00 x 44.00	1981 x 1118	38.12	968
A90P48F1G	Panneau plein	Conducteur	90.00 x 48.00	2286 x 1219	78.00 x 44.00	1981 x 1118	38.12	968
A90P48F2	Demi-panneau	Acier peint	90.00 x 48.00	2286 x 1219	39.88 x 44.00	1013 x 1118	38.12	968
A90P48F2G	Demi-panneau	Conducteur	90.00 x 48.00	2286 x 1219	39.88 x 44.00	1013 x 1118	38.12	968
A72P60F1	Panneau plein	Acier peint	72.00 x 60.00	1829 x 1524	60.00 x 56.00	1524 x 1422	29.12	740
A72P60F1B	Panneau plein	Acier peint	72.00 x 60.00	1829 x 1524	60.00 x 56.00	1524 x 1422	29.12	740
A72P60F1G	Panneau plein	Conducteur	72.00 x 60.00	1829 x 1524	60.00 x 56.00	1524 x 1422	29.12	740
A72P60F2	Demi-panneau	Acier peint	72.00 x 60.00	1829 x 1524	30.88 x 56.00	784 x 1422	29.12	740
A72P60F2G	Demi-panneau	Conducteur	72.00 x 60.00	1829 x 1524	30.88 x 56.00	784 x 1422	29.12	740
A72P72F1	Panneau plein	Acier peint	72.00 x 72.00	1829 x 1829	60.00 x 68.00	1524 x 1727	29.12	740
A72P72F1B	Panneau plein	Acier peint	72.00 x 72.00	1829 x 1829	60.00 x 68.00	1524 x 1727	29.12	740
A72P72F1G	Panneau plein	Conducteur	72.00 x 72.00	1829 x 1829	60.00 x 68.00	1524 x 1727	29.12	740
A72P72F2	Demi-panneau	Acier peint	72.00 x 72.00	1829 x 1829	30.88 x 68.00	784 x 1727	29.12	740
A72P72F2G	Demi-panneau	Conducteur	72.00 x 72.00	1829 x 1829	30.88 x 68.00	784 x 1727	29.12	740
A90P72F1	Panneau plein	Acier peint	90.00 x 72.00	2286 x 1829	78.00 x 68.00	1981 x 1727	38.12	968
A90P72F1G	Panneau plein	Conducteur	90.00 x 72.00	2286 x 1829	78.00 x 68.00	1981 x 1727	38.12	968
A90P72F2	Demi-panneau	Acier peint	90.00 x 72.00	2286 x 1829	39.88 x 68.00	1013 x 1727	38.12	968
A90P72F2G	Demi-panneau	Conducteur	90.00 x 72.00	2286 x 1829	39.88 x 68.00	1013 x 1727	38.12	968
A90PM72F1B	Panneau plein	Acier peint	90.00 x 72.00	2286 x 1829	78.00 x 68.00	1981 x 1727	38.12	968





Les panneaux offrent un espace de montage plus important sur les côtés des boîtiers. Les panneaux latéraux en acier de calibre 12 sont peints en blanc. Les panneaux conducteurs sont en acier avec un revêtement conducteur résistant à la corrosion. Les panneaux se fixent solidement aux profils de montage. La quincaillerie de montage en acier plaqué est fournie.


BULLETIN: PNL30

Numéro de catalogue	Description	Dimensions du panneau D x E po/mm	Convient au boîtier A po/mm
A60SMP14	Acier peint	48.00 x 14.00 1219 x 356	60.00 1524
A60SMP14G	Conducteur	48.00 x 14.00 1219 x 356	60.00 1524
A72SMP14	Acier peint	60.00 x 14.00 1524 x 356	72.00 1829
A72SMP14G	Conducteur	60.00 x 14.00 1524 x 356	72.00 1829
A72SMP20	Acier peint	60.00 x 20.00 1524 x 508	72.00 1829
A72SMP20G	Conducteur	60.00 x 20.00 1524 x 508	72.00 1829
A90SMP14	Acier peint	78.00 x 14.00 1981 x 356	90.00 2286
A90SMP14G	Conducteur	78.00 x 14.00 1981 x 356	90.00 2286

Numéro de catalogue	Description	Dimensions du panneau D x E po/mm	Convient au boîtier A po/mm
A90SMP20	Acier peint	78.00 x 20.00 1981 x 508	90.00 2286
A90SMP20G	Conducteur	78.00 x 20.00 1981 x 508	90.00 2286

Les modèles A90SMP14 et A90SMP14G ne sont pas compatibles avec les boîtiers à deux portes de 18,06 po de profondeur (style FSD) si on installe également un panneau régulier.

Les modèles A90SMP20 et A90SMP20G ne conviennent pas aux boîtiers de 20,12 po de profondeur. Ne conviennent pas aux boîtiers à deux portes de 24,12 po de profondeur (style FSD) si on installe également un panneau régulier.




87799695

SUPPORTS DE PANNEAUX POUR USAGE INTENSIF

Les supports de panneaux robustes sont vendus par paire et remplacent les supports de panneaux munis de panneaux lorsque de l'équipement lourd doit être installé sur ces panneaux. Ils se glissent jusqu'au fond du boîtier. Les goujons de montage réglables permettent le montage de panneaux de différentes hauteurs ou d'une combinaison de panneaux. Pour le montage, utilisez la quincaillerie de montage fournie avec les panneaux.


BULLETIN: A80

Numéro de catalogue	Convient aux boîtiers A po/mm	Longueur du support po/mm
A60FSHDPS	60.00 1524	57.25 1454
A72FSHDPS	72.00 1829	69.25 1759
A90FSHDPS	90.00 2286	87.25 2216



87799696

SUPPORTS POUR PANNEAU CENTRAL



Les supports pour panneau central sont utilisés avec les armoires à deux portes Free-Stand de Type 12 (Bulletin A30). Ils permettent l'installation de panneaux, de panneaux pivotants et de cornières de montage en étagère dimensionnés pour des armoires à une porte. Le support du panneau central peut être positionné de l'avant vers l'arrière du boîtier.

BULLETIN: A80


Produit standard pour produits standards

Numéro de catalogue	Convient aux boîtiers A (po)	Convient aux boîtiers A (mm)	G (po)	G (mm)
A60FSCPS	60.00	1524	23.12	587
A72FSCPS	72.00	1829	29.12	740
A90FSCPS	90.00	2286	38.12	968


Largeur des accessoires avec support de panneau central

Largeur de l'armoire à deux portes(po)	Largeur de l'armoire à deux portes(mm)	Largeur des accessoires (po)	Largeur des accessoires (mm)
48.00	1219	24.00	610
60.00	1524	30.00	762
72.00	1829	36.00	914


Vue en coupe des supports du panneau central de l'armoire




Représentation de deux panneaux (pour les armoires à une porte) et support de panneau central dans une armoire à deux portes




Représentation de quatre panneaux pivotants et d'un support de panneau central monté dans un boîtier à deux portes




Représentation de quatre panneaux (pour les armoires à une porte) et de deux supports de panneaux centraux montés dans une armoire à deux portes à double accès



Représentation de quatre panneaux pivotants et de deux supports de panneaux centraux montés dans une armoire à deux portes à double accès



A-A



A-A


Montage de panneaux pivotants dans une armoire à une porte

PANNEAUX PIVOTANTS POUR ARMOIRES AUTOPORTANTES DE TYPE 4, 4X ET 12 AVEC PROFILÉ DE MONTAGE

Panneaux pour armoires autoportantes en fibre de verre de Type 12, de Type 4 et de Type 4X à une porte. Des panneaux pivotants pleine longueur et demi-longueur sont disponibles. Des panneaux demi-longueur peuvent être placés dans la partie supérieure ou inférieure des armoires. Les panneaux pivotants ont un cadre de support en acier de calibre 10 et deux charnières continues de fort calibre qui permettent au panneau de pivoter complètement à l'extérieur du boîtier si ce dernier est situé à environ 10,75 po (273 mm) de la porte. Ces panneaux sont en acier de calibre 12 et peuvent être montés de chaque côté du boîtier. Les panneaux sont peints en peinture en poudre de polyester blanc et sont fournis avec une quincaillerie de montage plaquée.

BULLETIN: PNL30

Número de catalogue	Description	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)	Convient aux boîtiers A x B (po)	Convient aux boîtiers A x B (mm)	Q (po)	Q (mm)
A72SP24F3	Panneau plein	60.00 x 18.81	1524 x 478	72.00 x 24.00	1829 x 610	21.84	555
A72SP24F4	Demi-panneau	30.88 x 18.81	784 x 478	72.00 x 24.00	1829 x 610	21.84	555
A72SP30F3	Panneau plein	60.00 x 24.81	1524 x 630	72.00 x 30.00	1829 x 762	27.84	707
A72SP30F4	Demi-panneau	30.88 x 24.81	784 x 630	72.00 x 30.00	1829 x 762	27.84	707
A72SP36F3	Panneau plein	60.00 x 30.81	1524 x 783	72.00 x 36.00	1829 x 914	33.84	860
A72SP36F4	Demi-panneau	30.88 x 30.81	784 x 783	72.00 x 36.00	1829 x 914	33.84	860
A90SP36F3	Panneau plein	78.00 x 30.81	1981 x 783	90.00 x 36.00	2286 x 914	33.84	860
A90SP36F4	Demi-panneau	39.88 x 30.81	1013 x 783	90.00 x 36.00	2286 x 914	33.84	860




PANNEAUX POUR ARMOIRES WIFI ET PETITS BOITIERS MURAUX



Les panneaux sont fabriqués en contreplaqué non fini de 3/4 de pouce. Ils sont livrés avec un couvercle à charnières en fibre de verre et des armoires WiFi PolyPro Type 4X.

Número de catalogue	Dimensions du panneau D x E (po)	Dimensions du panneau D x E (mm)	V (po)	V (mm)
A6P6WD	4.88 x 4.88	124 x 124	0.31	8
A16P14WD	14.75 x 12.88	375 x 327	0.25	6
A18P16WD	16.75 x 14.88	425 x 378	0.25	6



BULLETIN: DWS12, PNLJ, PNLWM

Notes