

# 电缆至电缆, TA, 8.0 mm 接地线, 8 mm Conductor 1 OD, 10.0 mm 接地线, 10 mm Conductor 2 OD

## Data Solutions

### 物料号

**TACT1T2**

nVent ERICO Cadweld

石墨模具设计和建造用于数千种连接方式和导体组合。



### 认证



### 功能

形成永久性低电阻连接

提供分子焊接

nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同

便携安装设备，无需外部电源

安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接

可目测检查焊接处

产品属性

|                              |
|------------------------------|
| 模具系列: TA Mold Family         |
| 导体 1: 8.0 mm 接地线             |
| 导体 1 外径, 标称: 8mm             |
| 导体 2: 10.0 mm 接地线            |
| 导体 2 外径, 标称: 10mm            |
| 模具分割: 水平                     |
| 分体坩埚: 否                      |
| 耐磨板: 否                       |
| 仅模具: 否                       |
| 焊接材料: 150 或 150PLUSF20, 单独出售 |
| 手柄夹: L160, 单独出售              |
| 价格代码: C                      |
| 易用性: 首选                      |

其他产品详情

对于诸如计算机房、隧道或其他通风不畅区域的应用, 请指定无烟 nVent ERICO Cadweld Exolon 模具。订购时, 向标准模具部件号添加 XL 前缀 (例如, 将 TAC2Q2Q 更改为 XLTAC2Q2Q)。Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息, 请参阅模具标签。

| XX-X-XX-XX-L-M-W |        |                            |
|------------------|--------|----------------------------|
| XX               | 模具系列   |                            |
| X                | 定价关键   |                            |
| XX               | 导体代码 1 |                            |
| XX               | 导体代码 2 |                            |
| L*               | 分体坩埚   | 坩埚部分在模具上分体, 并带有水平开口, 以便于清洁 |
| M*               | 仅模具    |                            |
| W*               | 耐磨板    | 减少模具在电缆入口点处的机械磨损           |

\* 如果没有则为空



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**